



## Zakrętki gwintowane z septą ND18



Zakrętki zamknięte i otwarte ND18. Wykonane z PP. Z septą **butyl/PTFE** lub **silikon/PTFE**.

| Miniatura                                                                          | Nr-art. | Nazwa                          | Septa                        | Szt./Op. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------------------------------|----------|
|   | 7-0888  | Zakrętki gwintowane bez otworu | Butyl czerwony/PTFE szary    | 100 szt. |
|   | 7-0889  | Zakrętki gwintowane bez otworu | Silikon biały/ PTFE czerwony | 100 szt. |
|  | 7-0890  | Zakrętki gwintowane z otworem  | Butyl czerwony/PTFE szary    | 100 szt. |

### Opis

Zakrętki zamknięte i otwarte ND18. Wykonane z PP. Z septą **butyl/PTFE** lub **silikon/PTFE**.

#### 1. Z septą **butyl/PTFE**

**Odporność na temperatury:** od -40°C do 120°C.

**Grubość:** 1,6 mm.

**Twardość:** 55° Shore A.

#### 2. Z septą **silikon/PTFE**

**Odporność na temperatury:** od -60°C do +200°C.

##### a) **Silikon biały/PTFE czerwony :**

- **grubość:** 1,3 mm,

- **twardość:** 45° Shore A.