



## Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 200



Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 200 z cyfrowym wyświetlaczem umożliwia mieszanie cieczy o lepkości do 100 000 mPas i objętości do 50 l. Prędkość obrotowa wynosi od 10 do 2000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 200 Ncm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                         | Pręd. obrotowa   | Maks. obj. cieczy | Maks. lepkość | Maks. moment obrotowy | Nr producenta |
|-----------|---------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|           | H-6022  | Mieszadło mechaniczne Hei-TORQUE Ultimate 200 | 10-2000 obr./min | 50 l              | 100 000 mPas  | 200 Ncm               | 501-62020-00  |

### Opis

Mieszadło **Hei-TORQUE Ultimate 200** zostało stworzone z myślą o wykorzystaniu go do wymagających procesów mieszania. Umożliwia mieszanie cieczy o **lepkości do 100 000 mPas** oraz **objętości do 50 litrów**. **Prędkość obrotowa** wynosi **od 10 do 2 000 obr./min**, a **maksymalny moment obrotowy** to **200 Ncm**.

Urządzenie wyposażono w interfejsy **USB i RS232**, co umożliwia łatwe podłączenie do komputerów PC, sterowników PLC oraz systemów automatyki, takich jak LabManager. W zestawie znajduje się bezpłatne oprogramowanie Hei-Control, które umożliwia zdalne sterowanie maksymalnie czterema urządzeniami. Funkcja dotykowego **start/stop** zapewnia bezpieczeństwo, natomiast niski poziom hałasu zwiększa komfort pracy. Dodatkowo zastosowano **uchwyt szybkomocujący** (quick chuck) o średnicy 10,5 mm, co umożliwia szybką zmianę akcesoriów.

Do mieszadeł mechanicznych Hei-TORQUE oferujemy szeroką gamę dodatkowych akcesoriów. Wśród nich znajdują się: [różnorodne końcówki mieszające](#) i [końcówki mieszające VISCO JET<sup>®</sup>](#), [statywy](#) oraz [zaciski](#).

Mieszadło jest dostępne również w [zestawie Gold 2 Hei-TORQUE](#) Ultimate 200, który obejmuje mieszadło, statyw i zacisk.

### Dane techniczne

| Parametr            | Hei-Torque Ultimate 200 |
|---------------------|-------------------------|
| Regulacja prędkości | 10 – 2000 obr./min.     |

| Parametr                         | Hei-Torque Ultimate 200 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Maksymalna objętość medium (H2O) | 50 l                    |
| Maksymalna lepkość               | 100 000 mPas            |
| Maksymalny moment obrotowy       | 200 Ncm                 |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)     | 86 x 350 x 247 mm       |
| Ciężar                           | 5,1 kg                  |
| Klasa ochrony                    | IP54                    |