



Zakrętki gwintowane z septą ND15 zamknięte

Zakrętki zamknięte ND15. Wykonane z PP. Z septą butyl/PTFE, kauczuk/TEF lub silikon/PTFE.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Septa	Szt./Op.
	7-0884	Zakrętki z septą	Butyl czerwony/PTFE szary	100 szt.
	7-0885	Zakrętki z septą	Kauczuk naturalny czerwono-pomarańczowy/TEF przezroczysty	100 szt.
	7-0886	Zakrętki z septą	Silikon biały/ PTFE czerwony	100 szt.

Opis

Zakrętki zamknięte ND15. Wykonane z PP. Z septą **butyl/PTFE**, **kauczuk/TEF** lub **silikon/PTFE**

1. Z septą butylową/z tworzywa PTFE

Odporność na temperatury: od -40°C do 120°C

Grubość: 1,3 mm lub 1,6 mm

Twardość: 55° Shore A

2. Z septą z kauczuku naturalnego/z tworzywa TEF

Odporność na temperatury: od -40°C do +120°C

Grubość: 1,3 mm

Twardość: 60° Shore A

3. Z septą z silikonu/z tworzywa PTFE

Odporność na temperatury: od -60°C do +200°C

Grubość: 1,3 mm

Twardość: 45° Shore A