



Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core



Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core to precyzyjny pakiet laboratoryjny, który łączy mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Core, termometr EKT Hei-Con, uchwyt i silikonową osłonę ochronną. Prędkość obrotowa mieszadła mieści się w zakresie 100-1400 obr./min, a temperatura pracy wynosi od 20°C do 300°C. Zestaw umożliwia szybkie, bezpieczne mieszanie oraz podgrzewanie próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	H-6241	Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core	506-11157-00

Opis

Pakiet Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core to kompletny zestaw laboratoryjny, który obejmuje mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Core, czujnik temperatury EKT Hei-Con z uchwytem oraz silikonową osłonę ochronną. Każdy z tych elementów został zaprojektowany z myślą o precyzyjnej i efektywnej pracy.

Poniżej wyszczególniono poszczególne elementy zestawu.

- [Mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Core](#) umożliwia mieszanie cieczy o objętości do 25 litrów. Prędkość obrotowa wynosi od 100 do 1400 obr./min, natomiast temperatura pracy mieści się w zakresie od 20°C do 300°C. Dzięki precyzyjnemu podgrzewaniu urządzenie zapewnia bezpieczeństwo i dokładność, co czyni je niezastąpionym w pracy z próbkami wrażliwymi na temperaturę.
- [Czujnik temperatury EKT Hei-Con](#) umożliwia pomiar i regulację temperatury w zakresie od -80°C do 350°C. Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz, zapewnia łatwość obsługi i dokładność pomiarów.
- Stabilne zamocowanie termometru podczas pracy gwarantuje **uchwyt**, który wchodzi w skład zestawu.
- Dodatkowo, [silikonowa osłona ochronna](#) zabezpiecza mieszadło przed zachlapaniem i wilgocią. W rezultacie wydłuża żywotność urządzenia.

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Core to niezawodne rozwiązanie, które spełnia potrzeby zarówno małych, jak i dużych laboratoriów. Dzięki połączeniu funkcjonalności i trwałości stanowi doskonały wybór dla wymagających użytkowników.

Dane techniczne

Parametr	Hei-Plate Mix 'n' Heat Core
Zakres prędkości	100-1400 obr./min
Dokładność regulacji prędkości obrotowej	± 2%
Zakres temp.	20-300°C
Maks. objętość mieszanej cieczy (wody)	25 l
Średnica płyty	145 mm
Wymiary urządzenia	168 x 299 x 101 mm
Ciężar	3 kg
Stopień ochrony	IP 42
Zasilanie	230 V, 50/60 Hz