

## Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert



Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert obejmuje mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Expert oraz czujnik temperatury Pt1000, zapewniając dokładne mieszanie i kontrolę temperatury próbek. Prędkość mieszania wynosi od 100 do 1400 obr./min, a temperatura jest regulowana w zakresie od 20°C do 350°C.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Nr producenta



H-6251

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert

506-31150-00

### Opis

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert to pakiet, który zapewnia precyzyjne mieszanie oraz kontrolowanie temperatury. W skład zestawu wchodzi mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Expert oraz czujnik temperatury Pt1000, które współpracują ze sobą, aby zagwarantować dokładność i niezawodność.

[Mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Expert](#) oferuje szybkie i precyzyjne podgrzewanie, co zapewnia bezpieczeństwo i jakość pracy. Prędkość mieszania mieści się w zakresie 100-1400 obr./min, a temperatura regulowana jest od 20°C do 350°C. Urządzenie umożliwia mieszanie cieczy o objętości do 25 litrów. [Czujnik Pt1000](#) w zestawie zapewnia precyzyjne pomiary temperatury.

Zestaw Hei-PLATE Sensor Basic Package Expert to niezawodne narzędzie, które łączy wysoką precyzję, niezawodność i trwałość.

### Dane techniczne

| Parametr         | Hei-PLATE Mix 'n' Heat Expert |
|------------------|-------------------------------|
| Zakres prędkości | 100-1400 obr./min             |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Maks. objętość mieszanej cieczy (wody)</b> | 25 l               |
| <b>Zakres temp.</b>                           | 20-350°C           |
| <b>Średnica płyty</b>                         | 145 mm             |
| <b>Wymiary urządzenia</b>                     | 168 x 106 x 299 mm |
| <b>Ciężar</b>                                 | ok. 3 kg           |
| <b>Stopień ochrony</b>                        | IP 42              |
| <b>Zasilanie</b>                              | 230 V, 50/60 Hz    |