



## Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate



Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate obejmuje mieszadło magnetyczne Mix 'n' Heat Ultimate, czujnik temperatury Pt1000, uchwyt Pt1000 oraz silikonową osłonę ochronną. Zakres prędkości obrotowej mieszadła wynosi od 100 do 1400 obr./min, a temperatury pracy od 20°C do 350°C. Zestaw zapewnia równoczesne mieszanie, podgrzewanie oraz dokładną kontrolę temperatury próbek.

Miniatura



Nr-art.

H-6256

Nazwa

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate

Nr producenta

506-41151-00

### Opis

Zestaw Hei-PLATE Sensor Advanced Package Ultimate składa się z mieszadła magnetycznego Mix 'n' Heat Ultimate, czujnika temperatury, uchwytu oraz osłony ochronnej.

- [Mieszadło Mix 'n' Heat Ultimate](#) gwarantuje szybkie, precyzyjne podgrzewanie próbek bez ryzyka przekroczenia zadanej temperatury. Zakres prędkości obrotowej urządzenia wynosi od 100 do 1400 obr./min, co pozwala na mieszanie cieczy o objętości do 25 litrów. Zakres temperatury pracy wynosi od 20°C do 350°C.
- [Czujnik temperatury Pt1000](#) zapewnia dokładną regulację temperatury w szerokim zakresie.
- [Uchwyt Pt1000](#) z systemem mocowania gwarantuje stabilność czujnika, co zapewnia precyzyjne pomiary.
- Dodatkowo, [silikonowa osłona](#) chroni mieszadło przed uszkodzeniami spowodowanymi zachlapaniem lub wilgocią, co wydłuża jego żywotność i zapewnia długotrwałą ochronę.

### Dane techniczne

| Parametr         | Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate |
|------------------|---------------------------------|
| Zakres prędkości | 100-1400 obr./min               |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Maks. objętość mieszanej cieczy (wody)</b> | 25 l               |
| <b>Zakres temp.</b>                           | 20-350°C           |
| <b>Średnica płyty</b>                         | 145 mm             |
| <b>Wymiary urządzenia</b>                     | 168 x 106 x 299 mm |
| <b>Ciężar</b>                                 | ok. 3 kg           |
| <b>Stopień ochrony</b>                        | IP 42              |
| <b>Zasilanie</b>                              | 230 V, 50/60 Hz    |