



Wytrząsarka Rotamax 120

Uniwersalna wytrząsarka o ruchu okrężnym z płynną regulacją prędkości obrotowej 20-300 obr./min. Posiada gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową. Dzięki szerokiemu wyborowi akcesoriów, umożliwia wytrząsanie różnych naczyń laboratoryjnych. Wyposażona w timer z czasem pracy ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pręđ. obrotowa	Wym. platformy	Maks. obciążenie	Nr producenta
	H-6521	Wytrząsarka Rotamax 120	analogowa	20-300 obr./min	220 x 220 mm	2 kg	544-41200-00

Opis

Uniwersalna wytrząsarka laboratoryjna o ruchu okrężnym Heidolph Rotamax 120 z płynnie regulowaną **prędkością wytrząsania w zakresie 20-300 obr./min.** Urządzenie zaopatrzono w timer umożliwiający ustawienie czasu pracy w trybie ciągłym lub ograniczonym (od 1 do 120 minut). Po zakończeniu pracy wytrząsarka automatycznie się wyłącza, a także emituje sygnał dźwiękowy, co dodatkowo zwiększa wygodę użytkowania. **Orbita wytrząsania wynosi 20 mm. Maksymalne obciążenie wytrząsarki to 2 kg.**

Dostawa obejmuje wytrząsarkę oraz gumową nasadkę – platformę przeciwpoślizgową.

Do wytrząsarki Rotamax 120 oferujemy dodatkowe akcesoria, które umożliwiają wytrząsanie wielu rodzajów naczyń laboratoryjnych. Są to: [stelaż 100 z rolkami mocującymi](#), [rolka mocująca 100](#), [platforma 100 do montażu uchwytów mocujących](#), [uchwyty mocujące do kolb Erlenmeyera](#).

Dane techniczne

Parametr	Rotamax 120
Ruch	orbitalny
Wyświetlacz	analogowy

Zakres prędkości	20 – 300 obr./min
Orbita	20 mm
Maksymalne obciążenie	2 kg
Czas pracy	0-120 min / praca ciągła
Wymiary platformy	220 x 220 mm
Wymiary urządzenia	245 x 125 x 310 mm
Ciężar	5,5 kg
Zasilanie	230-240 V, 50/60 Hz