



Fiolki z pierścieniem zatraskowym ND11 - szklane



Fiolki z pierścieniem zatraskowym ND11. Dostępne w różnych pojemnościach. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	7-0748	Fiolki z pierścieniem zatraskowym	-	bezbarwny	1,5 ml	ND11	100 szt.
	7-0749	Fiolki z pierścieniem zatraskowym	Z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia	bezbarwny	1,5 ml	ND11	100 szt.
	7-0750	Fiolki z pierścieniem zatraskowym	Z polem na opis i oznaczeniem poziomu napełnienia	orańżowe	1,5 ml	ND11	100 szt.

Opis

Fiolki z pierścieniem zatraskowym ND11. Dostępne w różnych pojemnościach. Wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej ze zintegrowanym mikrowkładem ze szkła.

Wymiary: 32 x Ø 11,6 mm.

Do zamykania fiolek przeznaczone są [zamknięcia typu push-on](#).