





Butelki scyntylacyjne z HDPE

Butelki scyntylacyjne z zakrętką. Do wyboru buteleczki o poj. 20 ml wyposażone w białe zakrętki (zamknięcie następuje już po 1/4 obrotu) oraz minibuteleczki o poj. 4 ml wyposażone są w przezroczyste zakrętki. Butelki o poj. 4 ml można umieścić w większych butelkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica	Szt./Op.
	E-1581	Butelki scyntylacyjne z HDPE	4 ml	14 mm	2000 szt.
	E-1580	Butelki scyntylacyjne z HDPE	20 ml	27 mm	1000 szt.

Opis

Butelki scyntylacyjne z zakrętką.

Buteleczki o poj. 20 ml wyposażone są w białe zakrętki (zamknięcie następuje już po 1/4 obrotu).

Grubość ścianki: 0,8 mm.

Wymiary: 60 mm x 27 mm (wysokość łącznie z zakrętką x średnica zewnętrzna).

Masa z zakrętką: 7,3 g \pm 5%.

Tło promieniowania: od 5 do 10 cpm.

Minibuteleczki o poj. 4 ml wyposażone są w przezroczyste zakrętki. Naczynia stosowane również jako insert do większej butelki (20 ml).

Wymiary: 53 x 14 mm.