



Wirówka Frontier™ FC5515



Wirówka Frontier™ FC5515 umożliwia regulację prędkości obrotów (200-15200 obr./min) oraz czasu wirowania (od 10 s do 99 godz 59 min 59 s; praca ciągła; Quickspin). Urządzenie posiada 10 stopni regulacji przyspieszenia/hamowania. Zapamiętuje do 99 programów. Wirówka posiada automatyczną blokadę pokrywy.

Miniatura



Nr-art.

H-5160

Nazwa

Wirówka Frontier™ FC5515

Pręd. obrotowa

200-15200 obr./min

Nr producenta

30130866

Opis

Wirówka Frontier™ FC5515 firmy Ohaus znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Umożliwia regulację prędkości obrotów w zakresie **200-15200 obr./min**. Czas wirowania można ustawić **od 10 s do 99 godz 59 min 59 s** lub włączyć tryb pracy ciągłej oraz „Quickspin”. Posiada intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LED, który pokazuje jednocześnie czas oraz prędkość obrotów. Maksymalna względna siła odśrodkowa urządzenia wynosi **21953 x g**. Wirówka posiada 10 stopni regulacji przyspieszenia/hamowania. Zapamiętuje do 99 programów.

Dzięki wykorzystaniu bezszczotkowego silnika wirówka nie generuje nadmiernego hałasu ($\leq 60 \pm 2$ dB). Urządzenie wyposażono w automatyczną blokadę pokrywy. Wymiary wirówki wynoszą 393 mm x 292 mm x 287 mm, waga – 17 kg.

Wirówka sprzedawana jest bez rotora. [Wirniki](#) pasujące do urządzenia można dokupić osobno.

Dane techniczne

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513
Zakres prędkości obrotów	200-15200 obr./min
Zakres czasu pracy	10 s – 99 godz. 59 min 59 s/praca ciągła
Maksymalne przyspieszenie	21953 x g

Parametr	Wirówka Frontier™ FC5513
Regulacja przyspieszenia/hamowania	10 stopni
Wyświetlacz	LCD
Zamknięcie pokrywy	mechaniczne
Temperatura otoczenia	2-35°C
Waga	17 kg
Poziom hałasu	$\leq 60 \pm 2$ dB
Wymiary	393 x 287 x 292 mm
Moc	270 W