



Wagi precyzyjne serii PNJ



Wagi z serii PNJ oferują zakres ważenia od 620 g do 12 kg, przy dokładności 0,001 g – 0,1 g, w zależności od modelu. Precyzyjne wagi KERN PNJ są wyposażone w wewnętrzną, automatyczną kalibrację. Szalki wykonane są ze stali nierdzewnej i mają wymiar 140 mm (śr.) albo 190 x 190 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Nr producenta
	T-6240	Waga PNJ 600-3M	620 g	0,001 g	140 mm	wewnętrzna	PNJ 600-3M
	T-6241	Waga PNJ 3000-2M	3200 g	0,01 g	190 x 190 mm	wewnętrzna	PNJ 3000-2M
	T-6242	Waga PNJ 12000-1M	12000 g	0,1 g	190 x 190 mm	wewnętrzna	PNJ 12000-1M

Opis

Seria wag precyzyjnych KERN PNJ to zaawansowane urządzenia pomiarowe, które łączą wysoką dokładność z dużymi zakresami ważenia. Spełniają wymagania zarówno laboratoriów, jak i przemysłu jubilerskiego. Wagi oferują **zakres ważenia od 620 g do 12 kg, przy dokładności 0,001 g – 0,1 g**, w zależności od modelu. Wagi PNJ wyposażono w szalki ze stali nierdzewnej o średnicy 140 mm albo 190 x 190 mm, co ułatwia ważenie większych próbek i zapewnia łatwość w utrzymaniu czystości.

Czujnik kamertonowy i inne dodatkowe elementy budowy

System ważenia oparto na technologii czujnika kamertonowego, dzięki której możliwe jest uzyskanie szybkich i precyzyjnych wyników. Panel sterowania wag PNJ jest intuicyjny, wyposażony w przypisane poszczególnym funkcjom przyciski i czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. Dodatkowo funkcja liczenia sztuk z automatyczną optymalizacją masy referencyjnej jest idealna do precyzyjnego zliczania elementów.

Seria wag precyzyjnych KERN PNJ to nowy standard w laboratoriach, łączący zaawansowaną technologię z solidną konstrukcją. Dzięki automatycznej, **wewnętrznej kalibracji**, wagi te gwarantują niezmienną precyzję pomiarów, eliminując wpływ zmian środowiskowych i lokalizacyjnych. Dzięki zaawansowanym funkcjom i solidnej konstrukcji, wagi KERN PNJ są niezawodnym narzędziem w każdym laboratorium i środowisku przemysłowym.

Rozmiary wag i komunikacja

Kompaktowe rozmiary wag PNJ sprawiają, że są one idealne do miejsc o ograniczonej przestrzeni. Duża, odporna na wstrząsy **szalka wykonana ze stali nierdzewnej** zapewnia trwałość i łatwość utrzymania w czystości. Wagi te wyposażono w **interfejs RS-232**, co umożliwia łatwą komunikację z komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami peryferyjnymi. To

również wspiera efektywne zarządzanie danymi pomiarowymi. Regulowane nóżki z precyzyjnymi śrubkami pozwalają na dokładne wypoziomowanie wagi.

Dane techniczne

Parametr	PNJ 600-3M	PNJ 3000-2M	PNJ 12000-1M
Maksymalna nośność	620 g	3200 g	12000 g
Dokładność	0,001 g	0,01 g	0,1 g
Powtarzalność	0,001 g	0,01 g	0,1 g
Liniiowość	±0,004 g	±0,02 g	±0,2 g
Czas stabilizacji	3 s		
Rozmiar szalki	śr. 140 mm	190 x 190 mm	
Adiustacja	wewnętrzna		
Legalizacja	opcjonalna		
Wyświetlacz	LCD		
Wymiary	196 × 293 × 266 mm	196 × 293 × 89 mm	
Komunikacja	RS-232		
Ciężar netto	4,2 kg	3,6 kg	3,8 kg
Zasilanie	zasilacz sieciowy zewnętrzny		
Środowisko pracy	5° C - 40° C		