



## Wagi kompaktowe serii EFS



Seria wag kompaktowych serii EFS KERN wyróżnia się prostą i wygodną obsługą dzięki zastosowaniu sterowania wyłącznie za pomocą 2 klawiszy. Zakres ważenia urządzeń wynosi od 220 g do 5200 g, w zależności od modelu. Wagi z przyrostkiem -S05 sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk. Wszystkie modele serii EFS mają możliwość przeprowadzenia zewnętrznej adiustacji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Szt./Op.	Nr producenta
	T-6450	Waga kompaktowa EFS 200-1S05	220 g	0,1 g	134 x 127 mm	zewnętrzna	5 szt.	EFS 200-1S05
	T-6451	Waga kompaktowa EFS 500-2	500 g	0,01 g	134 x 127 mm	zewnętrzna	1 szt.	EFS 500-2
	T-6452	Waga kompaktowa EFS 600-1S05	620 g	0,1 g	134 x 127 mm	zewnętrzna	5 szt.	EFS 600-1S05
	T-6453	Waga kompaktowa EFS 2000-0S05	2200 g	1 g	134 x 127 mm	zewnętrzna	5 szt.	EFS 2000-0S05
	T-6454	Waga kompaktowa EFS 3000-1	3000 g	1 g	134 x 127 mm	zewnętrzna	1 szt.	EFS 3000-1
	T-6455	Waga kompaktowa EFS 5000-0S05	5200 g	1 g	134 x 127 mm	zewnętrzna	5 szt.	EFS 5000-0S05

### Opis

Wagi liczące serii EFS KERN to idealne rozwiązanie dla miejsc, w których liczy się prostota obsługi, oszczędność miejsca i możliwość przenoszenia. **Urządzenia cechują się niewielką masą - od zaledwie 0,45 do 0,55 kg.** Kompaktowe wymiary (145 x 205 x 46,5 mm) sprawiają, że wagi te są niezwykle poręczne. Pomimo niewielkich rozmiarów, wagi EFS KERN wyposażono w czytelny, duży **wyświetlacz LCD** z cyframi o wysokości 15 mm, co zapewnia komfort odczytu nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Powierzchnia ważąca o wymiarach 134 mm x 127 mm oferuje wystarczająco dużo miejsca na ważone przedmioty.

### Parametry ważenia

W zależności od modelu, **zakres ważenia waha się od 220 g do 5200 g.** Mobilność wag EFS KERN podkreśla **możliwość zasilania bateryjnego (4 x 1.5V AA)**. Eliminuje to konieczność korzystania z zewnętrznego zasilacza i zapewnia do 200 godzin pracy. Wbudowana funkcja AUTO-OFF, automatycznie wyłączająca wagę po okresie bezczynności, dodatkowo wydłuża żywotność baterii.

## Dodatkowe funkcje

Prostą i intuicyjną obsługę zapewniają dwa klawisze funkcyjne oraz funkcja tarowania. Płaska konstrukcja oraz gumowe nóżki gwarantują stabilność i bezpieczeństwo użytkowania na każdej powierzchni. Dodatkowym atutem jest możliwość układania wag w stos, co pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w laboratorium lub klasie. **Modele z przyrostkiem -S05 są sprzedawane po 5 sztuk w jednym opakowaniu.**

### Dane techniczne

Parametr	EFS 200-1S0 5	EFS 500-2	EFS 600-1S05	EFS 2000-0S05	EFS 3000-1	EFS 5000-0S05
Maksymalna nośność	220 g	500 g	620 g	2200 g	3000 g	5200 g
Dokładność	0,1 g	0,01 g	0,1 g	1 g	0,1 g	1 g
Powtarzalność	0,1 g	0,01 g	0,1 g	1 g	0,1 g	1 g
Liniiowość	±0,3 g	±0,03 g	±0,3 g	±3 g	±0,3 g	±3 g
Czas stabilizacji	2,5 s					
Rozmiar szalki	134 x 127 mm					
Adiustacja	zewnętrzna					
Legalizacja	brak					
Wyświetlacz	LCD					
Wymiary	145 x 205 x 46,5 mm					
Komunikacja	brak					
Ciężar netto	0,45 kg			0,55 kg		
Zasilanie	zasilacz sieciowy zewnętrzny, bateria 6 V					
Środowisko pracy	10 °C - 40 °C					