



Wagi liczące serii CKE



Zakres ważenia wag liczących serii CKE jest szeroki i wynosi od 360 g do 65 kg, przy dokładności od 0,001 g do 0,2 g, w zależności od modelu. Wykonana ze stali nierdzewnej szalka ma średnicę 82 mm (CKE 360-3), 130 x 130 mm (CKE 3600-2) lub 340 x 240 mm w przypadku pozostałych modeli. Wagi CKE posiadają możliwość zewnętrznej adiustacji (kalibracji).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Nr producenta
	T-6540	Waga licząca CKE 360-3	360 g	0,001 g	82 mm	zewnętrzna	CKE 360-3
	T-6541	Waga licząca CKE 3600-2	3,6 kg	0,01 g	130 x 130 mm	zewnętrzna	CKE 3600-2
	T-6542	Waga licząca CKE 6K0.02	6 kg	0,02 g	340 x 240 mm	zewnętrzna	CKE 6K0.02
	T-6543	Waga licząca CKE 8K0.05	8 kg	0,05 g	340 x 240 mm	zewnętrzna	CKE 8K0.05
	T-6544	Waga licząca CKE 16K0.05	16 kg	0,05 g	340 x 240 mm	zewnętrzna	CKE 16K0.05
	T-6545	Waga licząca CKE 16K0.1	16 kg	0,1 g	340 x 240 mm	zewnętrzna	CKE 16K0.1
	T-6546	Waga licząca CKE 36K0.1	36 kg	0,1 g	340 x 240 mm	zewnętrzna	CKE 36K0.1
	T-6547	Waga licząca CKE 65K0.2	65 kg	0,2 g	340 x 240 mm	zewnętrzna	CKE 65K0.2

Opis

Seria CKE wag liczących charakteryzuje się intuicyjnym panelem sterowania, który będzie zrozumiały nawet dla początkujących pracowników, bez uprzedniego doświadczenia. **Zakres ważenia modeli z serii CKE wynosi od 360 g do 65 kg, w zależności od wersji.**

Zliczanie liczby sztuk

Zliczanie odbywa się w 4 krokach:

- postawienie pustego pojemnika na wadze i wytarowanie jej przyciskiem tare
- włożenie do pojemnika ilości referencyjnej (5, 10 lub 20 sztuk)
- potwierdzenie wybrania odpowiedniej ilości referencyjnej poprzez naciśnięcie przycisku
- wsypanie towaru, który ma zostać przeliczony.

Po wykonaniu operacji na wyświetlaczu od razu pojawi się przeliczana liczba sztuk.

Dokładność wag, w zależności od modelu, wynosi od 0,001 g do 0,2 g.

Zalety i funkcje wag KERN CKE

Wagi liczące serii CKE oferują szereg funkcji i zalet, które czynią je wyjątkowo efektywnymi w procesach ważenia i liczenia:

- **precyzyjne liczenie** – automatyczna optymalizacja masy referencyjnej stopniowo poprawia średnią wartość masy pojedynczej sztuki, zwiększając dokładność pomiarów
- **KERN Universal Port (KUP)** – umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów interfejsu, takich jak RS-232, USB, Bluetooth, Wi-Fi czy Ethernet, co pozwala na wymianę danych i komend sterujących bez dodatkowych instalacji
- **KERN Communication Protocol (KCP)** – pozwala na wyszukiwanie i zdalne sterowanie wagą za pomocą zewnętrznych urządzeń kontrolnych lub komputerów
- **podwójna funkcjonalność** – możliwość przełączania między trybem liczenia a trybem ważenia jednym przyciskiem, co zwiększa wszechstronność urządzenia
- **ochronna pokrywa robocza** – dołączona w standardzie, chroni wagę przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Te zaawansowane funkcje sprawiają, że wagi serii CKE są niezawodnym narzędziem w precyzyjnych procesach ważenia i liczenia.

Dane techniczne

Parametr	CKE 360-3	CKE 3600-2	CKE 6K0.02	CKE 8K0.05	CKE 16K0.05	CKE 16K0.1	CKE 36K0.1	CKE 65K0.2
Maksymalna nośność	360 g	3,6 kg	6 kg	8 kg	16 kg	16 kg	36 kg	65 kg
Dokładność	0,001 g	0,01 g	0,02 g	0,05 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g
Powtarzalność	0,001 g	0,01 g	0,04 g	0,05 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g	0,4 g
Liniiowość	±0,005 g	±0,05 g	±0,2 g	±0,15 g	±0,25 g	±0,3 g	±0,5 g	±1,0 g
Czas stabilizacji	3 s							
Rozmiar szalki	śr. 82 mm	130 x 130 mm	340 x 240 mm					
Adiustacja	zewnętrzna							
Legalizacja	brak							
Wyświetlacz	LCD							
Wymiary	163 x 245 x 123 mm	163 x 245 x 65 mm	350 x 390 x 120 mm					
Komunikacja	KUP							
Ciężar netto	0,85 kg	1,45 kg	7 kg					
Zasilanie	zasilacz sieciowy oraz ładowane baterie							
Środowisko pracy	- 10 °C - + 40 °C							