







## Fiolki do autosamplera HP z szerokim otworem, śr. 11 mm - 1,5 ml

Charakteryzują się większym w 40-procentach otworem w porównaniu z normalnymi fiolkami. Odpowiednie do autosamplera Hewlett-Packard. Możliwość dopasowania dowolnej zatyczki Poly-Crimp (opatentowana) o śr. 11 mm lub zatyczki aluminiowej. Wykonane ze szkła przezroczystego lub brązowego, z polem do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Gwint	Szt./Op.
	9-1020	Fiolki do autosamplera HP z szerokim otworem	bez pola do opisu	bezbarwny	1,5 ml	ND11	100 szt.
	9-1021	Fiolki do autosamplera HP z szerokim otworem	bez pola do opisu	oranżowe	1,5 ml	ND11	100 szt.
	9-1022	Fiolki do autosamplera HP z szerokim otworem	z polem na opis	bezbarwny	1,5 ml	ND11	100 szt.
	9-1023	Fiolki do autosamplera HP z szerokim otworem	z polem na opis	oranżowe	1,5 ml	ND11	100 szt.

### Opis

Charakteryzują się większym w 40-procentach otworem w porównaniu z normalnymi fiolkami. Odpowiednie do autosamplera Hewlett-Packard. Możliwość dopasowania dowolnej zatyczki Poly-Crimp (opatentowana) o śr. 11 mm lub zatyczki aluminiowej. Wykonane ze szkła przezroczystego lub brązowego, z polem do opisu.

**Wymiary (wys. x śr.):** 32 x 12 mm.