



Wagi stołowe serii FOB



Wagi serii FOB-LM KERN to urządzenia ze stali nierdzewnej, które posiadają specjalne wyświetlacze kontrolne pomagające w jeszcze wydajniejszej pracy. Maksymalna nośność wag wynosi od 1,5 kg do 15 kg, przy dokładności od 0,5 g do 5 g, w zależności od modelu. Adiustacja (kalibracja) urządzeń może zostać przeprowadzona w sposób zewnętrzny, z pomocą dodatkowego (zamawianego osobno) odważnika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zakres ważenia	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Nr producenta
	T-6620	Waga FOB 1K-4LM	1,5 kg	0,5 g	248 x 198 mm	zewnętrzna	FOB 1K-4LM
	T-6621	Waga FOB 3K-3LM	3 kg	1 g	248 x 198 mm	zewnętrzna	FOB 3K-3LM
	T-6622	Waga FOB 6K-3LM	6 kg	2 g	248 x 198 mm	zewnętrzna	FOB 6K-3LM
	T-6623	Waga FOB 10K-3LM	15 kg	5 g	248 x 198 mm	zewnętrzna	FOB 10K-3LM

Opis

Seria FOB-LM wag stołowych marki KERN wyróżnia się niestandardowym, specjalnym wyświetlaczem kontrolnym, który pomaga w jeszcze wydajniejszej pracy z urządzeniem. Kolor wyświetlacza wagi zmienia się w zależności od ciężaru ważonego materiału (za lekki, w sam raz, za ciężki), co pomaga np. w porcjowaniu ważonych substancji.

Wagi ważą 3,8 kg i nie mają dużych wymiarów, dzięki czemu pozwalają na korzystanie z nich w różnych miejscach, a co za tym idzie poprawiają mobilność pracy. **Maksymalny zakres ważenia wag wynosi od 1,5 kg do 15 kg, przy dokładności od 0,5 g do 5 g**, w zależności od modelu. Szalka wykonana ze stali nierdzewnej ma wymiary 248 x 198 mm.

Szalka o gładkiej powierzchni i sama obudowa są odporne na rdzę, a wagi posiadają także ochronę przed kurzem i odpryskami wody. To powoduje, że wagi FOB-LM są polecane w miejscach, które wyjątkową wagę przykładają do higieny.

Budowa i konstrukcja wag FOB-LM

Dzięki gumowym nóżkom wagi te są antypoślizgowe i zapewniają brak chwiejności podczas dokonywania pomiarów. **Możliwość zasilania 4 bateriami AA** pozwala na pracę bez zasilacza zewnętrznego do 48 godzin, a to sprawia, że ten system wag może być przenoszony i używany w różnych miejscach, bez konieczności zapewnienia źródła prądu i podłączania zasilacza zewnętrznego.

Wagi stołowe KERN FOB-LM charakteryzują się szeregiem funkcji i zalet, które czynią je wyjątkowo przydatnymi w różnych zastosowaniach przemysłowych i gastronomicznych:

- **innowacyjne ważenie z zakresem tolerancji (ważenie kontrolne)** – kolor wyświetlacza zmienia się w zależności od wagi (zbyt lekki / w porządku / zbyt duży), co jest pomocne przy dzieleniu, dozowaniu i sortowaniu porcji
- **konstrukcja ze stali nierdzewnej** – obudowa i płyta wagi wykonane są ze stali nierdzewnej, co ułatwia czyszczenie i zapewnia trwałość urządzenia
- **zwiększona ochrona przed wilgocią** – dzięki wodoodpornemu, silikonowemu uszczelnieniu ogniwa obciążnikowego, elektroniki i połączeń lutowanych, waga jest lepiej chroniona przed wilgocią
- **wysoka mobilność** – płaska konstrukcja oraz możliwość zasilania z baterii sprawiają, że waga nadaje się do użytku w różnych lokalizacjach, takich jak kuchnia, biuro sprzedaży czy targowisko
- **bezpieczne i antypoślizgowe pozycjonowanie** – gumowe nóżki o regulowanej wysokości zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania
- **wysoki stopień ochrony IP 67** – zapewnia ochronę przed kurzem i rozpryskiwaną wodą, co czyni wagę odpowiednią do trudnych warunków środowiskowych
- **duży wyświetlacz LCD** – ułatwia odczyt wyników, co zwiększa komfort pracy
- **szybkie i łatwe czyszczenie** – gładkie powierzchnie ze stali nierdzewnej umożliwiają łatwe utrzymanie higieny urządzenia.

Dane techniczne

Parametr	FOB 1K-4LM	FOB 3K-3LM	FOB 6K-3LM	FOB 10K-3LM
Maksymalna nośność	1,5 kg	3 kg	6 kg	15 kg
Dokładność	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Powtarzalność	0,5 g	1 g	2 g	5 g
Liniiowość	±1,5 g	±2 g	±4 g	±10 g
Czas stabilizacji	2 s			
Rozmiar szalki	248 x 198 mm			
Adiustacja	zewnętrzna			
Legalizacja	opcjonalna			
Wyświetlacz	LCD			
Wymiary	256 x 285 x 100 mm			
Komunikacja	brak			
Ciężar netto	3,8 kg			
Zasilanie	zasilacz zewnętrzny, baterie 4 x 1.5 V AA			
Środowisko pracy	0 °C - 40 °C			