



Mieszadło magnetyczne AREX 5 z grzaniem - analogowe



Analogowe mieszadło magnetyczne AREX 5 firmy Velp z funkcją grzania. Posiada płytę CerAlTop™ o średnicy 135 mm. Umożliwia mieszanie cieczy o objętości do 20 l. Prędkość obrotów można regulować w zakresie 100-1500 obr./min. Temperaturę grzania można ustawić do 310°C. Mieszadło jest wyposażone w system ostrzegający przez nagrzaną powierzchnię.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Maks. temp.	Maks. obj. cieczy	W zestawie	Nr producenta
	B-8381	Mieszadło magnetyczne z grzaniem AREX 5 - analogowe	100-1500 obr./min	310°C	20 l	-	F20500570
	B-8382	Mieszadło magnetyczne z grzaniem AREX 5 - analogowe	100-1500 obr./min	310°C	20 l	z termoregulatorem VTF	SA20500570

Opis

Mieszadło magnetyczne AREX 5 firmy Velp, analogowe, z funkcją grzania. Wbudowana **płyta CerAlTop™** (alumiiniowa z powłoką ceramiczną) o **średnicy 135 mm** została zaprojektowana z myślą o mieszaniu cieczy o objętości do **20 l**. Regulacja prędkości obrotów w zakresie **100-1500 obr./min**. Mieszadło jest napędzane cichym silnikiem bezszczotkowym.

Wykorzystuje **technologię SpeedServo™**, która ma za zadanie niwelować wahania prędkości obrotowej powstające wskutek zmiany w lepkości cieczy. Mieszadło pozwala na ustawienie **temperatury grzania do 310°C**. Połączone z termoregulatorem VTF podgrzewa roztwór maksymalnie do 300°C z dokładnością do 0,5°C. Posiada system ostrzegający przez nagrzaną powierzchnię – kontrolki świecą się, kiedy temp. płyty wynosi powyżej 50°C.

Urządzenie spełnia normę bezpieczeństwa IP42. Wymiary mieszadła wynoszą 160 x 85 x 270 mm, waga – 1,7 kg. Urządzenie można kupić w wersji bez akcesoriów lub z termoregulatorem VTF.

W sprzedaży posiadamy także [nasadki na kolby](#) oraz [bloki na probówki](#) pasujące do mieszadeł.

Dane techniczne

Parametr

AREX 5 analogowe

Materiał płyty

CerAlTop™ (aluminium z powłoką ceramiczną)

Parametr	AREX 5 analogowe
Średnica płyty	135 mm
Zakres regulacji temp.	temp. pokoj. - 310 °C
Maksymalna obj. cieczy	20 l
Zakres prędkości obrotów	100-1500 obr./min
System ostrzegający o nagrzanej powierzchni	kontrolka świecąca przy temp. > 50 °C
Moc	630 W
Waga	1,7 kg
Wymiary	160 x 85 x 270 mm