



Wkłady aluminiowe na mikropróbówki wirówkowe



Wkłady aluminiowe do bloków grzewczych Dry Block Heater IKA. Do zastosowania z mikropróbówkami wirówkowymi o pojemności od 0,5 ml do 2 ml.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba otworów | Poj. probówek | Śr. otworu | Gł. otworów | Nr producenta |
|-----------|---------|----------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| | K-4051 | Wkład DB 1.1 na próbówki | 30 | 0,5 ml | 7,9 mm | 27,6 mm | 0004467600 |
| | K-4052 | Wkład DB 1.2 na próbówki | 20 | 1,5 ml | 11,5 mm | 36,9 mm | 0004467700 |
| | K-4053 | Wkład DB 1.3 na próbówki VWR | 20 | 1,5 ml | 10,9 mm | 39,1 mm | 0004467800 |
| | K-4054 | Wkład DB 1.4 na próbówki | 20 | 2,0 ml | 10,9 mm | 38,1 mm | 0004467900 |
| | K-4055 | Wkład DB 1.5 na próbówki Corning | 20 | 2,0 ml | 10,9 mm | 38,1 mm | 0004468000 |

Opis

Wkłady do bloków grzewczych Dry Block Heater IKA. Wykonane z aluminium. Przeznaczone do użytku z mikropróbówkami wirówkowymi o pojemności od 0,5 ml do 2 ml.