



Szklana osłona przeciwwiatrowa EG-A03



Dodatkowa, zapasowa osłona przeciwwiatrowa do wybranych wag serii EG oraz EW marki KERN. Wykonana ze szkła, waży 1,4 kg, ma wymiary 150 × 140 × 130 mm. Posiada 3 przesuwne ścianki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Ciężar	Wymiary	Przeznaczenie	Nr producenta
	T-6940	Osłona EG-A03	1,4 kg	150 × 140 × 130 mm	wybrane modele wag KERN	EG-A03

Opis

Zapassowa osłona przeciwwiatrowa, która jest dopasowana do wag KERN: EG 220-3NM, EG 420-3NM, EG 620-3NM, EW 220-3NM, EW 420-3NM, EW 620-3NM. Wykonana z solidnego szkła, ma 3 przesuwne ścianki, co ułatwia dostęp z każdej strony do ważonych próbek. Waży 1,4 kg i ma wymiary 150 × 140 × 130 mm.

Dane techniczne

Parametr

Osłona przeciwwiatrowa EG-A03

Materiał	szkło
Wymiary	150 × 140 × 130 mm
Ciężar	1,4 kg