

Szkiełka zegarkowe Anumbra[®]



Szkiełka zegarkowe Anumbra[®] czeskiej produkcji FGH Plus. Szkiełka mają obtapiane krawędzie, są wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Znajdują zastosowanie jako podstawki do obserwacji procesów rozpuszczalności i krystalizacji oraz jako pokrywki do zlewek i krystalizatorów. Dostępne są szkiełka o średnicy od 30 mm do 280 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Średnica
	S-2401	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/30	30 mm
	S-2402	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/40	40 mm
	S-2403	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/50	50 mm
	S-2404	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/60	60 mm
	S-2405	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/70	70 mm
	S-2406	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/80	80 mm
	S-2407	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/90	90 mm
	S-2408	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/100	100 mm
	S-2409	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/110	110 mm
	S-2410	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/120	120 mm
	S-2411	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/125	125 mm
	S-2412	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/140	140 mm
	S-2413	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/150	150 mm
	S-2414	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/160	160 mm
	S-2415	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/180	180 mm
	S-2416	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/200	200 mm
	S-2417	Szkiełko zegarkowe Anumbra [®] z obtapianymi krawędziami	170/II/250	250 mm

**Opis**

Szkiełka zegarkowe Anumbra® firmy FGH Plus wykonane ze **szkła sodowo-wapniowego**. Charakteryzują się obtapianymi krawędziami. Pełnią funkcję podstawki do obserwacji procesów rozpuszczalności i krystalizacji. Znajdują także zastosowanie jako pokrywki do zlewek lub krystalizatorów. W sprzedaży posiadamy szkiełka **o średnicy od 30 mm do 280 mm**.