

Mikser-homogenizator GK910

Mikser GK910 do rozdrabniania, mieszania, emulgowania i homogenizowania. Maks. prędkość obrotowa silnika wynosi 30000 obr./min. Oferowany bez akcesoriów, naczynia do mieszania oraz zapasowe noże do kupienia osobno.

Brak zdjęcia

Miniatura



Nr-art.

3-2091

Nazwa

Mikser homogenizator GK910

Opis

Mikser GK910 przeznaczony do rozdrabniania, mieszania, emulgowania oraz homogenizowania szerokiej gamy produktów. Wyposażony w mocny silnik o mocy ciągłej 900 W i mocy szczytowej 1600 W. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej w zakresie od 1000 do 17000 obr./min, przy czym maksymalna prędkość obrotowa silnika wynosi aż 30000 obr./min. Mikser działa płynnie, oferując łagodny start. Silnik zatrzymuje się po zdjęciu pokrywy a wtedy zintegrowany drążek bezpieczeństwa skutecznie blokuje pracę urządzenia. Waga produktu wynosi 5,1 kg.

W zestawie znajduje się wyłącznie jednostka napędowa GK910. Naczynia do mieszania oraz zapasowe noże należy dokupić osobno.