



Pipety elektroniczne Eppendorf Xplorer[®], 8-kanalowe, regulowana pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Elektroniczne pipety 8-kanalowe Eppendorf Xplorer[®] zostały stworzone z myślą o precyzyjnych i powtarzalnych procedurach pipetowania, szczególnie w warunkach wymagających najwyższej dokładności. Pipety oferują następujące zakresy objętości: 0,5-10 µl, 5-100 µl, 15-300 µl oraz 50-1200 µl. Autoklawowalne dolne części, możliwość pracy podczas ładowania, a także kompatybilność z końcówkami epT.I.P.S.[®] znacząco podnoszą standardy higieny i wygody pracy w laboratorium. Pipety sprzedawane są w komplecie z zestawem akcesoriów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Typ	Kod barwny	Nr producenta
	K-1850	Pipeta Xplorer [®]	0,5-10 µl	8-kanalowa	szary	4861 000.104
	K-1851	Pipeta Xplorer [®]	5-100 µl	8-kanalowa	żółty	486 100.0120
	K-1852	Pipeta Xplorer [®]	15-300 µl	8-kanalowa	pomarańczowy	4861 000.147
	K-1853	Pipeta Xplorer [®]	50-1200 µl	8-kanalowa	zielony	4861 000.163

Opis

Pipety 8-kanalowe **Eppendorf Xplorer[®]** zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach laboratoryjnych – od badań molekularnych po analizy wysokoprzepustowe i diagnostykę kliniczną. Seria łączy wysoką precyzję dozowania z intuicyjną obsługą, opartą na elektronicznie sterowanym tłoku i systemie poduszki powietrznej. Kolorowy wyświetlacz zapewnia czytelność i obsługę urządzenia w dziewięciu językach.

Modele do 1000 µl wyposażono w sprężynujące stożki końcowe, które redukują siłę aplikacji końcówek. **Zakresy pojemności: 0,5-10 µl, 5-100 µl, 15-300 µl i 50-1200 µl.**

Pipety 8-kanalowe Eppendorf Xplorer[®] **są zasilane akumulatorem litowo-polimerowym.** Umożliwia to pracę do 8 godzin bez ładowania, z opcją ładowania w trakcie użytkowania. **Dolna część pipety jest łatwo demontowalna i autoklawowalna (121°C, 1 bar, 20 min),** co ułatwia dekontaminację. Kompatybilność z [epT.I.P.S.[®]](#) gwarantuje precyzję i sterylność dozowania.

W zamówieniu użytkownik otrzymuje: pipetę, zasilacz z adapterami wtyczki, klamrę blokującą, smar, dokumentację techniczną.

Dostępne tryby pracy:

Pip – automatyczne pipetowanie

Dis – dozowanie manualne

Ads – automatyczne dozowanie
P/M – pipetowanie z mieszaniem
Man – pipetowanie manualne

**Dane
techniczne**

Parametr	Pipeta Xplorer®			
Pojemność	0,5-10 µl	5-100 µl	15-300 µl	50-1200 µl
Rodzaj	elektroniczna			
Typ	8-kanalowa			
Kod barwny	szary	żółty	pomarańczowy	zielony
Autoklawowalność	tak (dolna część)			
Zasilanie	100 - 240 V ±10%, 50 - 60 Hz			