



Wagi precyzyjne Explorer®



Wagi precyzyjne Explorer® (EXR) oferują zakres ważenia od 220 g do 12 200 g z dokładnością od 0,1 g do 0,001 g. Urządzenia wyposażono w wbudowaną funkcję automatycznej kalibracji, szalkę ze stali nierdzewnej, wskaźnik stanu terminala oraz 7-calowy szklany ekran dotykowy, co ułatwia obsługę i gwarantuje wygodę pracy. W ofercie dostępne są także modele z legalizacją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Model	Zakres ważenia do	Dokładność	Szalka	Adiustacja	Legalizacja
	H-1570	Waga precyzyjna Explorer®	EXR223	220 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1571	Waga precyzyjna Explorer®	EXR223M	220 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1572	Waga precyzyjna Explorer®	EXR423	420 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1573	Waga precyzyjna Explorer®	EXR423M	420 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1574	Waga precyzyjna Explorer®	EXR623	620 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1576	Waga precyzyjna Explorer®	EXR1203	1200 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1577	Waga precyzyjna Explorer®	EXR1203M	1200 g	0,001 g	130 mm x 130 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1578	Waga precyzyjna Explorer®	EXR2202	2200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1579	Waga precyzyjna Explorer®	EXR2202M	2200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1580	Waga precyzyjna Explorer®	EXR4202	4200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1581	Waga precyzyjna Explorer®	EXR4202M	4200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1582	Waga precyzyjna Explorer®	EXR6201	6200 g	0,1 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1583	Waga precyzyjna Explorer®	EXR6201M	6200 g	0,1 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1584	Waga precyzyjna Explorer®	EXR6202	6200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1585	Waga precyzyjna Explorer®	EXR6202M	6200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1586	Waga precyzyjna Explorer®	EXR8201	8200 g	0,1 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1587	Waga precyzyjna Explorer®	EXR8201M	8200 g	0,1 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją

	H-1588	Waga precyzyjna Explorer®	EXR8202	8200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1589	Waga precyzyjna Explorer®	EXR8202M	8200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1590	Waga precyzyjna Explorer®	EXR10201	10200 g	0,1 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak
	H-1591	Waga precyzyjna Explorer®	EXR10201M	10200 g	0,1 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	z legalizacją
	H-1592	Waga precyzyjna Explorer®	EXR12202	12200 g	0,01 g	178 mm x 201 mm	z funkcją AutoCal™	brak

Opis

Seria wag precyzyjnych Explorer® (EXR) została zaprojektowana z myślą o maksymalnej precyzji, niezawodności i komforcie użytkowania. Urządzenia oferują **zakres ważenia od 220 g do 12 200 g** przy **dokładności odczytu od 0,001 g do 0,1 g**.

Modele Explorer® obsługują szeroki zestaw funkcji pomiarowych, w tym:

- ważenie podstawowe,
- liczenie sztuk,
- liczenie kontrolne,
- ważenie procentowe,
- ważenie dynamiczne,
- sumowanie,
- recepturowanie,
- ważenie różnicowe,
- pomiar gęstości,
- zapamiętywanie wskazania maksymalnego.

Urządzenia EXR wyposażono w **7-calowy ekran dotykowy TFT** z 16,7 mln kolorów i szklaną nakładką, który umożliwia intuicyjną obsługę oraz łatwe zarządzanie danymi. **Cyfrowa poziomicą** i uproszczone zarządzanie danymi zwiększają wygodę pracy, a **wbudowana funkcja automatycznej kalibracji AutoCal™** gwarantuje powtarzalne i dokładne wyniki.

Metalowa obudowa oraz **szalka ze stali nierdzewnej 316** zapewniają odporność na działanie substancji chemicznych. Nowoczesna i ulepszona konstrukcja automatycznych drzwi osłony przeciwwiatrowej zapobiega przytrzaśnięciom dłoni, możliwe jest jej częściowe albo całkowite otwarcie. Osłonę można też zupełnie zdjąć z urządzenia, dzięki czemu ułatwiona jest pielęgnacja i czyszczenie. Jest ona też antystatyczna, więc redukuje ładunek elektrostatyczny wokół. Wagi Explorer® oferują rozbudowane możliwości komunikacyjne. Dostępne są porty USB typu A (x2), USB typu C, Ethernet (RJ45) i RS-232. Obsługa połączenia HID (Human Interface Device) umożliwia dwukierunkową komunikację z komputerem bez potrzeby instalowania sterowników, co zapewnia bezproblemowy transfer danych.

Zaawansowane funkcje systemowe obejmują **synchronizację czasu NTP**, **czteropoziomowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników**, **dziennik systemowy z pamięcią na 100 000 wpisów** oraz **biblioteka 1000 przykładowych aplikacji** gwarantują bezpieczeństwo danych i wydajną pracę.

W zależności od potrzeb użytkownika, **dostępne są modele bez legalizacji oraz z legalizacją**.

Pozostałe dostępne i pasujące do wag akcesoria znajdują się w zakładce Pliki do pobrania (Wagi precyzyjne EXR - akcesoria). W przypadku chęci zakupu wagi z dodatkowymi akcesoriami, przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę, prosimy o kontakt: oferty@bionovo.pl.

Dane techniczne

[illegible]