

Butelki do wirówek z PP - o poj. 10 ml - 1500 ml



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Butelki wirówkowe z polipropylenu (PP) o pojemności od 10 do 1500 ml, przeznaczone do pracy w zakresie siły odśrodkowej od 11 100 × g do 215 000 × g, kompatybilne z szeroką gamą rotorów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Materiał	Nr producenta	Szt./Op.
	K-9867	Butelki do wirówek Eppendorf	10 ml	PP	5720 411.028	10 szt.
	K-9869	Butelki do wirówek Eppendorf	30 ml	PP	5720 411.123	10 szt.
	K-9870	Butelki do wirówek Eppendorf	30 ml	PP	5720 411.124	6 szt.
	K-9871	Butelki do wirówek Eppendorf	50 ml	PP	5721 411.008	10 szt.
	K-9875	Butelki do wirówek Eppendorf	230 ml	PP	5720 411.169	10 szt.
	K-9876	Butelki do wirówek Eppendorf	250 ml	PP	5721 411.012	10 szt.
	K-9877	Butelki do wirówek Eppendorf	500 ml	PP	5721 411.014	4 szt.
	K-9879	Butelki do wirówek Eppendorf	1000 ml	PP	5721 411.025	6 szt.
	K-9881	Butelki do wirówek Eppendorf	1500 ml	PP	5721 411.035	4 szt.

Opis

Seria butelek wirówkowych wykonanych z trwałego polipropylenu (PP), przeznaczona do użytkowania w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Każdy model różni się pojemnością, odpornością na siłę odśrodkową (RCF), wymiarami oraz kompatybilnością z rotorami.

Butelki 10PP - 10 ml, 215 000 × g – o średnicy 16 mm i wysokości 82 mm (z pokrywką), nieautoklawowalne, dostępne w zestawie po 10 sztuk. Kompatybilne z rotorami P32AT, P45AT, P50AT2, P65A, P70AT, P70AT2, P80AT, P90AT, R22A6, S58A.

Butelki 30PP - 30 ml, 132 000 × g – o średnicy 26 mm i wysokości 97 mm, nieautoklawowalne, pakowane po 10 sztuk. Pasują do rotorów P45AT, P50AT2, P70AT.

Butelki 30PP z pokrywką - 30 ml, 209 000 × g - o średnicy 26 mm i wysokości 97 mm, nieautoklawowalne, zestaw 6 sztuk. Zawierają pokrywki i o-ringi. Kompatybilne z rotorami P50AT2, P70AT.

Butelki 50PP - 50 ml, 110 000 × g - o średnicy 29 mm i wysokości 106 mm, nieautoklawowalne, pakowane po 10 sztuk. Pasują do rotorów R10A3, R10S, R12A3, R12A6, R13A, R14A, R16A3, R17A, R20A2, R22A2, R27A, R30AT.

Butelki 230PP - 230 ml, 71 000 × g - o średnicy 60 mm i wysokości 125 mm, nieautoklawowalne, zestaw 10 sztuk. Kompatybilne z rotorem P21A2.

Butelki 250PP - 250 ml, 40 100 × g - o średnicy 62 mm i wysokości 124 mm, nieautoklawowalne, pakowane po 10 sztuk. Pasują do rotorów R10A3, R12A3, R12A6, R13A, R14A, R16A3, R7S.

Butelki 500PP - 500 ml, 22 500 × g - o średnicy 73 mm i wysokości 163 mm, autoklawowalne, zestaw 4 sztuki. Kompatybilne z rotorami R10A3, R12A6, R5S2. Dno płaskie.

Butelki 1000PP (WM) - 1000 ml, 11 100 × g - o średnicy 98 mm i wysokości 170 mm, autoklawowalne, pakowane po 6 sztuk. Pasują do rotorów R7A, R9A. Dno płaskie, szeroki otwór.

Butelki 1500PP (WM) - 1500 ml, 15 100 × g - o średnicy 126 mm i wysokości 175 mm, autoklawowalne, zestaw 4 sztuki. Kompatybilne z rotorem R9A2. Trójkątne, aerorozszczelne, zestaw zawiera pokrywki, pokrywki wewnętrzne, o-ringi i wsporniki.