



Pipety elektroniczne 8-kanalowe Picus[®] 2

SARTORIUS

Pipety elektroniczne Picus[®] 2 w wersji 8-kanalowej to lekkie urządzenia (ok. 100 g) stworzone do pracy z płytkami wielodołkowymi. Wyposażone są w elektroniczny system dozowania i wyrzutu końcówek, szybkie pokrętko regulacji oraz czytelny wyświetlacz z wieloma trybami pipetowania. Oferują zakresy od 0,5 do 1200 µl z precyzyjnymi krokami regulacji oraz obsługę Bluetooth, USB i funkcje kalibracyjne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Krok co	Kod barwny	Nr producenta
	K-0541	Pipeta elektroniczna Picus 2 8-kanalowa		0,5-10 µl	0,01 µl	szary	LH-747321
	K-0542	Pipeta elektroniczna Picus 2 8-kanalowa		5-120 µl	0,10 µl	żółty	LH-747341
	K-0543	Pipeta elektroniczna Picus 2 8-kanalowa		10-300 µl	0,20 µl	pomarańczowy	LH-747361
	K-0544	Pipeta elektroniczna Picus 2 8-kanalowa		50-1200 µl	1 µl	fioletowy	LH-747391

Opis

Pipety elektroniczne **Picus[®] 2** w wersji **8-kanalowej** zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym i powtarzalnym dozowaniu w płytkach 96- i 384-dołkowych, przy jednoczesnym maksymalnym odciążeniu dłoni. Ich **masa wynosi około 100 g**, co w połączeniu z ergonomicznym kształtem i możliwością obsługi jedną ręką, znacząco redukuje zmęczenie podczas pracy seryjnej. Elektroniczny system dozowania oraz wyrzutu końcówek zapewnia stałą jakość pipetowania niezależnie od użytkownika, a szybkie pokrętko regulacyjne umożliwia sprawną zmianę ustawień.

Pipety wyposażono w **duży, czytelny wyświetlacz** oraz intuicyjne menu, które daje dostęp do **wielu trybów pipetowania, takich jak:**

- pipetowanie standardowe,
- pipetowanie seryjne,
- pipetowanie odwrócone,
- rozcieńczanie,
- multi-dispensing,
- multi-aspiration,
- dozowanie sekwencyjne,
- miareczkowanie.

Funkcje dodatkowe, takie jak powtarzalne wydmuchiwanie, automatyczne dozowanie czy szybkie dozowanie, wspierają

precyzyjne i wydajne przenoszenie cieczy.

Łączność **Bluetooth** i **USB** umożliwia współpracę pipet z aplikacją **Sartorius**, pozwalając na zarządzanie pipetami, aktualizację oprogramowania, przygotowywanie protokołów oraz dokumentację pracy. Pipety oferują funkcję przypomnień serwisowych, regulację kalibracji w kilku punktach oraz blokadę urządzenia, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Wersje 8-kanałowe dostępne są w czterech wariantach obejmujących zakresy objętości, w krokach regulacji objętości:

- 0,5–10 µl, krok 0,01 µl,
- 5–120 µl, krok 0,1 µl,
- 10–300 µl, krok 0,2 µl,
- 50–1200 µl, krok 1 µl.

Każdy wariant pipet oznaczony jest kolorem końcówki zgodnym z normą (szary, żółty, pomarańczowy, fioletowy), co pozwala łatwo dopasować właściwe końcówki do odpowiedniego zakresu objętości. Pipety współpracują z końcówkami Sartorius Optifit i SafetySpace Filter Tips właściwymi dla danego zakresu.

W naszej ofercie dostępne są również [statyw ładujący do pipet](#), [statyw ładujący na pojedynczą pipetę](#), [stojak do pipet](#) oraz [kończówki do pipet marki Sartorius](#).

Dane techniczne

Parametr	Pipeta Picus® 2			
Pojemność	0,5–10 µl	5–120 µl	10–300 µl	50–1200 µl
Rodzaj	elektroniczna			
Typ	wielokanałowa			
Kod barwny	szary	żółty	pomarańczowy	fioletowy
Krok co	0,01 µl	0,10 µl	0,20 µl	1 µl
Autoklawowalność	tak (dolna część, za wyjątkiem pipety 1200 µl)			