



Pipety elektroniczne 12-kanalowe Picus[®] 2

SARTORIUS

Pipety Picus[®] 2 w wersji 12-kanalowej to lekkie i ergonomiczne urządzenia do pracy z płytkami wielodołkowymi. Wyposażone są w elektroniczny system dozowania, wyrzut końcówek, szybkie pokrętko regulacyjne oraz czytelny wyświetlacz z wieloma trybami pipetowania. Oferują zakresy od 0,5 do 1200 µl z precyzyjnymi krokami regulacji oraz obsługę Bluetooth, USB i funkcje serwisowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Krok co	Kod barwny	Nr producenta
	K-0545	Pipeta elektroniczna Picus 2 12-kanalowa		0,5-10 µl	0,01 µl	szary	LH-747421
	K-0546	Pipeta elektroniczna Picus 2 12-kanalowa		5-120 µl	0,10 µl	żółty	LH-747441
	K-0547	Pipeta elektroniczna Picus 2 12-kanalowa		10-300 µl	0,20 µl	pomarańczowy	LH-747461
	K-0548	Pipeta elektroniczna Picus 2 12-kanalowa		50-1200 µl	1 µl	fioletowy	LH-747491

Opis

Pipety elektroniczne **Picus[®] 2** w wersji **12-kanalowej** są przeznaczone do precyzyjnego i efektywnego pipetowania w płytkach wielodołkowych, szczególnie tam, gdzie wymagana jest jednoczesna obsługa większej liczby dołków. Urządzenia te charakteryzują się bardzo małą masą, wynoszącą około **100 g**, co w połączeniu z ergonomicznym uchwytem oraz obsługą jedną ręką znacznie redukuje obciążenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Elektroniczny system regulacji objętości oraz wyrzut końcówek zapewnia powtarzalność pipetowania i wygodę użytkowania.

Pipety **wyposażono w czytelny, kolorowy wyświetlacz** oraz szybkie pokrętko regulacyjne, umożliwiające intuicyjną zmianę ustawień. Użytkownik ma dostęp do szerokiego zestawu trybów pipetowania, takich jak:

- pipetowanie standardowe,
- pipetowanie seryjne,
- pipetowanie odwrócone,
- rozcieńczanie,
- multi-dispensing,
- multi-aspiration,
- dozowanie sekwencyjne,
- miareczkowanie.

Funkcje dodatkowe, takie jak szybkie dozowanie, powtarzalne wydmuchiwanie czy automatyczne dozowanie, wspierają pracę z różnymi rodzajami cieczy.

Łączność **Bluetooth** oraz **USB** pozwala na współpracę pipet z aplikacją Sartorius, umożliwiając aktualizację oprogramowania, zapis protokołów i zarządzanie urządzeniami. Pipety oferują również funkcje przypomnień serwisowych, regulację kalibracji w wielu punktach i możliwość blokady urządzenia.

Modele 12-kanalowe dostępne są w następujących zakresach objętości:

- 0,5–10 µl, krok 0,01 µl,
- 5–120 µl, krok 0,1 µl,
- 10–300 µl, krok 0,2 µl,
- 50–1200 µl, krok 1 µl.

Poszczególne warianty oznaczone są kolorami końcówek zgodnie z normą: szary, żółty, pomarańczowy i fioletowy, co ułatwia rozpoznanie kompatybilnych końcówek do odpowiedniego zakresu objętości. Pipety są kompatybilne z końcówkami Sartorius Optifit oraz SafetySpace Filter Tips, odpowiednio dobranymi do danego zakresu objętości.

W naszej ofercie dostępne są również [statyw ładujący do pipet](#), [statyw ładujący na pojedynczą pipetę](#), [stojak do pipet](#) oraz [końcówki do pipet marki Sartorius](#).

Dane techniczne

Parametr	Pipeta Picus® 2			
Pojemność	0,5–10 µl	5–120 µl	10–300 µl	50–1200 µl
Rodzaj	elektroniczna			
Typ	wielokanałowa			
Kod barwny	szary	żółty	pomarańczowy	fioletowy
Krok co	0,01 µl	0,10 µl	0,20 µl	1 µl
Autoklawowalność	tak (dolna część, za wyjątkiem pipety 1200 µl)			