



Fiolki gwintowane ND24 wg norm EPA

Fiolki gwintowane (EPA) wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z gwintem 24-400. Opakowanie zawiera 100 sztuk. Osobno do nabycia zakrętki i septy.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Wys. x śr.	Gwint	Szt./Op.
	7-0851	Fiolki gwintowane wg norm EPA bezbarwny		20 ml	57 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0852	Fiolki gwintowane wg norm EPA oranżowe		20 ml	57 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0853	Fiolki gwintowane wg norm EPA bezbarwny		30 ml	72,5 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0854	Fiolki gwintowane wg norm EPA oranżowe		30 ml	72,5 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0855	Fiolki gwintowane wg norm EPA bezbarwny		40 ml	95 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0856	Fiolki gwintowane wg norm EPA oranżowe		40 ml	95 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0857	Fiolki gwintowane wg norm EPA bezbarwny		60 ml	140 x 27,5 mm	24-400	100 szt.
	7-0858	Fiolki gwintowane wg norm EPA oranżowe		60 ml	140 x 27,5 mm	24-400	100 szt.

Opis

Fiolki gwintowane (EPA) wykonane ze szkła 1. klasy hydrolitycznej. Z gwintem 24-400. Opakowanie zawiera 100 sztuk. Osobno do nabycia zakrętki i septy, Nr-Art. od 7-0859 do 7-0863.