



## Rurki na środek suszący zagięte



Rurki na środek suszący ze szkła DURAN<sup>®</sup>, wygięte, z kulą i przyłączem węża, zgodne z DIN 12610. Dostępne w długościach 100 mm i 130 mm.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                  | Średnica | Długość |
|-----------|---------|----------------------------------------|----------|---------|
|           | G-6105  | Rurka na środek suszący ze szkła DURAN | 13 mm    | 100 mm  |
|           | G-6106  | Rurka na środek suszący ze szkła DURAN | 13 mm    | 130 mm  |

### Opis

**Rurki na środek suszący** wykonane z wysokiej jakości szkła borokrzemowego DURAN<sup>®</sup>, przeznaczone do stosowania jako element zabezpieczający przed wilgocią w układach laboratoryjnych. Konstrukcja zagięta z kulą o **średnicy wewnętrznej do 13 mm** oraz przyłączem węża umożliwia wygodne podłączenie do kolb reakcyjnych i aparatury destylacyjnej. Rurki spełniają wymagania normy **DIN 12610**, gwarantując kompatybilność z innymi elementami szklanej aparatury. Dostępne są w dwóch wariantach długości: **100 mm** oraz **130 mm**.

W naszej ofercie dostępne są również rurki na środek suszący w wariantcie [prostym](#).