



Łączniki destylacyjne



Łączniki destylacyjne bez chłodnicy wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®]. Wyposażone w dwa pionowe stożki szlifowane NS (męskie), dostępne w standardowych rozmiarach i długościach. Łączniki są pakowane pojedynczo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif zew.	Długość
	G-6211	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 14/23	150 mm
	G-6212	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 19/26	200 mm
	G-6213	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 24/29	300 mm
	G-6214	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 29/32	350 mm

Opis

Łączniki destylacyjne bez chłodnicy przeznaczone są do stosowania w zestawach laboratoryjnych wymagających elastycznej konfiguracji aparatury. Wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®], charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną i termiczną, co zapewnia trwałość oraz bezpieczeństwo pracy w warunkach laboratoryjnych.

Elementy wyposażone są w **dwa pionowe stożki szlifowane NS męskie (zewnętrzne)**, które umożliwiają szczelne i stabilne połączenie z innymi komponentami aparatury destylacyjnej. Konstrukcja pozbawiona chłodnicy pozwala na swobodne dopasowanie do różnych układów i zastosowań, a dostępność w standardowych **rozmiarach szlif (14/23, 19/26, 24/29, 29/32) oraz długościach od 150 do 350 mm** ułatwia dobór odpowiedniego wariantu. Każdy łącznik pakowany jest pojedynczo.