



Łączniki destylacyjne z łapaczem cieczy



Łączniki destylacyjne z łapaczami cieczy wykonane są ze szkła borokrzemowego DURAN[®]. Wyposażone w dwa pionowe stożki zewnętrzne NS (męskie), gwarantują szczelne i bezpieczne połączenie z innymi elementami aparatury laboratoryjnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif zew.	Długość
	G-6216	Łącznik destylacyjny z łapaczem cieczy	NS 14/23	150 mm
	G-6217	Łącznik destylacyjny z łapaczem cieczy	NS 19/26	200 mm
	G-6218	Łącznik destylacyjny z łapaczem cieczy	NS 24/29	300 mm
	G-6219	Łącznik destylacyjny z łapaczem cieczy	NS 29/32	350 mm

Opis

Łączniki destylacyjne z łapaczami cieczy wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN[®], charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną i termiczną, zapewniając trwałość oraz bezpieczeństwo pracy. Każdy element wyposażony jest w dwa pionowe **stożki zewnętrzne NS (męskie)**, umożliwiające szczelne i stabilne połączenie z innymi komponentami. Konstrukcja z łapaczem cieczy zwiększa bezpieczeństwo procesu destylacji, chroniąc przed zanieczyszczeniem kondensatu. Dostępne w standardowych **rozmiarach szlif** (**14/23, 19/26, 24/29, 29/32**) oraz **długościach od 150 do 350 mm**. Produkty pakowane są pojedynczo.

W ofercie dostępne są również [łączniki destylacyjne proste](#).