



Łączniki destylacyjne zagięte z wentylacją



Łączniki destylacyjne zagięte pod kątem 105°, przeznaczone do cieczy o wysokiej temperaturze wrzenia. Wykonane ze szkła DURAN[®], wyposażone w gniazdo i stożek NS oraz końcówkę spustową, z dodatkową wentylacją.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.
	G-6316	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 14/23	NS 14/23
	G-6317	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 19/26	NS 19/26
	G-6318	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 24/29	NS 24/29
	G-6319	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	NS 29/32	NS 29/32

Opis

Łączniki destylacyjne zagięte pod kątem 105°, z wentylacją, przeznaczone do pracy z cieczami o wysokiej temperaturze wrzenia. Wyposażone w gniazdo i stożek szlifowy NS oraz końcówkę spustową, umożliwiają bezpieczne odprowadzanie kondensatu i kontrolę ciśnienia w układzie.

Wykonane z wysokiej jakości szkła DURAN[®], odpornego chemicznie i termicznie, zapewniają trwałość oraz niezawodność w pracy laboratoryjnej. **Dostępne w rozmiarach NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32**, pakowane pojedynczo.