



Nasadki destylacyjne z dwiema szyjkami



Nasadki destylacyjne dwuszyjne z gniazdem NS i dwoma stożkami NS, ustawionymi pod kątem 75°. Wykonane ze szkła DURAN®, pakowane pojedynczo w różnych rozmiarach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.	Szlif boczny
	G-6406	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	NS 14/23	NS 14/23	NS 14/23
	G-6407	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	NS 29/32	NS 29/32	NS 29/32

Opis

Nasadki destylacyjne dwuszyjne, z jednym gniazdem NS oraz dwoma stożkami NS ustawionymi pod kątem 75°. Konstrukcja umożliwia montaż dodatkowych elementów w układach destylacyjnych, zapewniając elastyczność konfiguracji. Wykonane z wysokiej jakości szkła DURAN®, odpornego chemicznie i termicznie, gwarantują trwałość oraz niezawodność w pracy laboratoryjnej. Produkt dostępny jest w wariantach ze szlifami NS 14/23 oraz NS 29/32, pakowany pojedynczo.