



Nasadki destylacyjne z trzema szyjkami



Nasadki destylacyjne trójszyjne ze szkła DURAN[®] z trzema gniazdami NS i jednym stożkiem NS. Dwie szyje ustawione równolegle, jedna pod kątem 45°. Poszczególne sztuki, dostępne w różnych rozmiarach, są pakowane pojedynczo.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif wew.	Szlif zew.
	G-6421	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	3 x NS 14/23	NS 14/23
	G-6422	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	3 x NS 19/26	NS 24/29
	G-6423	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	3 x NS 19/26	NS 29/32
	G-6424	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	3 x NS 24/29	NS 24/29
	G-6425	Nasadka destylacyjna ze szkła DURAN	3 x NS 29/32	NS 29/32

Opis

Nasadki destylacyjne trójszyjne, wyposażone w trzy gniazda NS oraz jeden stożek NS. Konstrukcja obejmuje dwie szyje równoległe oraz jedną szyję ustawioną pod kątem 45°, co umożliwia elastyczną konfigurację układów destylacyjnych i montaż dodatkowych elementów.

Wykonane z wysokiej jakości szkła DURAN[®], odpornego chemicznie i termicznie, zapewniają trwałość oraz niezawodność w pracy laboratoryjnej. Nasadki **dostępne są w wariantach NS 14/23, 19/26, 24/29 oraz 29/32**, pakowane pojedynczo.