



Łączniki destylacyjne zagięte pod kątem 90°



Szklane łączniki destylacyjne zagięte pod kątem 90°, wykonane ze szkła borokrzemowego DURAN®. Dwa stożki NS zapewniają szczelne i kompatybilne połączenia aparatury laboratoryjnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szlif zew.
	G-6436	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	2 x NS 14/23
	G-6437	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	2 x NS 19/26
	G-6438	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	2 x NS 24/29
	G-6439	Łącznik destylacyjny ze szkła DURAN	2 x NS 29/32

Opis

Łączniki destylacyjne zagięte pod kątem 90° ze stożkami NS przeznaczone są do zmiany kierunku przepływu w zestawach destylacyjnych. Wykonanie z wysokiej jakości szkła DURAN® gwarantuje bardzo dobrą odporność chemiczną i termiczną oraz niezawodność w codziennej pracy laboratoryjnej.

W naszej ofercie dostępne są łączniki w różnych wariantach rozmiarów szlifów.