



Bibuły filtracyjne jakościowe - klasa 1573

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 1573 o retencji 25 µm są przeznaczone do filtracji osadów, odporne na działanie silnych kwasów i zasad oraz stabilne w wymagających warunkach laboratoryjnych. Dzięki gładkiej powierzchni, wysokiej odporności na mokro i skutecznej retencji cząstek sprawdzają się w rutynowych i specjalistycznych analizach chemicznych, środowiskowych i kontrolnych. Sprzedawane w formie rolek o zróżnicowanej szerokości i długości.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8160	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	25,5 mm x 210 m	1573	rolka	10314766
	F-8161	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	70 mm x 80 m	1573	rolka	10314765

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 1573

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 1573 o **retencji 25 µm** to szybkie i wytrzymałe filtry stworzone z myślą o wymagających procesach laboratoryjnych. Dzięki **wysokiej odporności na mokro oraz wyjątkowo gładkiej powierzchni** doskonale sprawdzają się podczas filtracji osadów, umożliwiając **łatwe zeszkrobywanie i spłukiwanie pozostałości**. Ich konstrukcja oparta na celulozie wzmocnionej chemicznie stabilną żywicą zapewnia trwałość nawet w kontakcie z agresywnymi odczynnikami.

Filtry klasy 1573 zachowują stabilność w roztworach kwasu siarkowego i azotowego do 40% w temperaturze 50°C, a także w roztworach kwasu solnego w szerokim zakresie stężeń i temperatur. Są również odporne na działanie zasad do 10% w 20°C, co czyni je **wszechstronnym narzędziem w analizach chemicznych, środowiskowych i kontrolnych**. Dzięki szybkiemu przepływowi i skutecznej retencji cząstek stanowią idealny wybór do rutynowych i specjalistycznych zastosowań laboratoryjnych.

Bibuły filtracyjne klasy 1573 oferowane są w formacie arkuszy **w dwóch rozmiarach**.

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8160	F-8161
Klasa	klasa 1573	
Wymiary	25,5 mm x 210 m	70 mm x 80 m
Szt./Op.	rolka	
Gramatura	88 g/m ²	
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	25 µm	
Prędkość filtracji (Herzberg)	ok. 25 s	
Typ	zwiększona wytrzymałość na mokro	
Typowa grubość	170 µm	