



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 113V

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman™ 113V to grube, wytrzymałe filtry o karbowanej powierzchni, zapewniające bardzo szybki przepływ i dużą pojemność zatrzymywania. Zatrzymują cząstki ok. 30 µm oraz osady galaretowate, a wzmocnienie żywicą zwiększa ich odporność na mokro. Pakowane po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8240	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	125 mm	113V	100 szt.	1213-125
	F-8241	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	150 mm	113V	100 szt.	1213-150
	F-8242	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	185 mm	113V	100 szt.	1213-185
	F-8243	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	240 mm	113V	100 szt.	1213-240
	F-8244	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	270 mm	113V	100 szt.	1213-270
	F-8245	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	320 mm	113V	100 szt.	1213-320
	F-8246	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	500 mm	113V	100 szt.	1213-500

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman™ klasy 113V

Bibuły filtracyjne 113V to grube, wytrzymałe filtry celulozowe o karbowanej powierzchni, zapewniające wyjątkowo dużą pojemność zatrzymywania i najszybszy przepływ spośród jakościowych bibuł marki Whatman™ (czas Herzberga ok. 28 s). Zatrzymują **cząstki gruboziarniste o wielkości ok. 30 µm** oraz osady galaretowate, a dzięki karbowaniu można je wygodnie stosować z lejkami stożkowymi bez dodatkowego składania.

Filtry są **wzmocnione chemicznie stabilną żywicą**, co zwiększa ich wytrzymałość na mokro i poszerza zakres zastosowań. Ze względu na zawartość azotu nie powinny być jednak używane w oznaczeniach Kjeldahla ani innych procedurach wrażliwych na ten pierwiastek.

Bibuły Whatman™ 113V są dostępne **w formacie okrągłym i w wielu średnicach (od 125 mm do 500 mm)**, co ułatwia dopasowanie do różnych zastosowań. Produkt występuje także w wersji niekarbowanej jako bibuła filtracyjna klasy 113.

**Dane
techniczne****Parametr****Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8240	F-8241	F-8242	F-8243	F-8244	F-8245	F-8246
Średnica	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm	270 mm	320 mm	500 mm
Klasa	klasa 113V						
Szt./Op.	100 szt.						
Materiał	celuloza						
Nominalna gramatura	125 g/m²						
Nominalna grubość	420 µm						
Typ	karbowana						
Typowa retencja cząstek w cieczy	30 µm						
Typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar)	774 ml/min						