



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 598 1/2

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman[™] 598 1/2 to grube, prekarbowane filtry celulozowe o wysokiej pojemności zatrzymywania i retencji 8-10 µm, idealne do szybkiej filtracji większych zawiesin. Karbowanie zwiększa powierzchnię roboczą, stabilizuje przepływ i skraca czas pracy, eliminując konieczność ręcznego składania filtrów. Pakowane po 50 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8310	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	125 mm	598 1/2	50 szt.	10312244
	F-8311	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	185 mm	598 1/2	50 szt.	10312247
	F-8312	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	240 mm	598 1/2	50 szt.	10312251
	F-8313	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	500 mm	598 1/2	50 szt.	10312256

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 598 1/2

Bibuły filtracyjne Whatman[™] klasy 598 1/2 to grube, prekarbowane filtry celulozowe o wysokiej pojemności zatrzymywania i **retencji cząstek 8-10 µm**. Łączą średnią zdolność separacji z szybkim przepływem, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w **rutynowych analizach wymagających efektywnej filtracji większych ilości zawiesin**. Ich konstrukcja jest szczególnie korzystna w zastosowaniach, w których liczy się zarówno wydajność, jak i krótki czas filtracji.

Karbowana forma filtra znacząco usprawnia pracę laboratoryjną. Zwiększona powierzchnia filtracji skraca całkowity czas procesu, ponieważ opóźnia typowe spowolnienie przepływu spowodowane narastaniem osadu. Samonośny kształt filtra ogranicza kontakt bibuły ze ściankami lejka, co pozwala utrzymać stabilny przepływ nawet przy dużym obciążeniu cząstkami. Dodatkową zaletą jest brak konieczności ręcznego składania filtrów, co oszczędza czas podczas analiz seryjnych i powtarzalnych procedur. Prekarbowanie nie wpływa na parametry techniczne – filtry zachowują właściwości odpowiadających im płaskich krążków, oferując jednocześnie większą wygodę i efektywność pracy.

Bibuły klasy 598 1/2 dostępne są w różnych rozmiarach **okrągłych filtrów, o średnicach w zakresie 125-500 mm**.

**Dane
techniczne****Parametr****Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8310	F-8311	F-8312	F-8313
Średnica	125 mm	185 mm	240 mm	500 mm
Klasa	klasa 598 ½			
Szt./Op.	50 szt.			
Gramatura	140 g/m²			
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	10 µm			
Szybkość filtracji (Herzberg)	ok. 50 s			
Typ	składana			
Typowa grubość	320 µm			