



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 602H ½

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman™ 602H ½ to gęste, prekarbowane filtry o retencji poniżej 2 µm, przeznaczone do zatrzymywania bardzo drobnych cząstek i usuwania delikatnych osadów, m.in. w przygotowaniu próbek do analiz w przemyśle napojowym (cukry resztkowe, widma kwaśne, refraktometria, HPLC). Karbowanie zwiększa powierzchnię filtracji, stabilizuje przepływ i skraca czas pracy, eliminując konieczność ręcznego składania filtrów. Pakowane po 100 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8320	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 90 mm	90 mm	602H ½	100 szt.	10312642
	F-8321	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 125 mm	125 mm	602H ½	100 szt.	10312644
	F-8322	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 150 mm	150 mm	602H ½	100 szt.	10312645
	F-8323	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 185 mm	185 mm	602H ½	100 szt.	10312647
	F-8324	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 240 mm	240 mm	602H ½	100 szt.	10312651

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman™ klasy 602H ½

Bibuły filtracyjne Whatman™ klasy 602H ½ to gęste, prekarbowane filtry celulozowe przeznaczone do zatrzymywania bardzo drobnych cząstek i usuwania delikatnych osadów. Charakteryzują się **retencją poniżej 2 µm**, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w przygotowaniu **próbek wymagających wysokiej czystości**, m.in. w przemyśle napojowym – do oznaczania cukrów resztkowych, analiz widm kwaśnych, pomiarów refraktometrycznych oraz przygotowania próbek do HPLC.

Karbowana konstrukcja znacząco usprawnia pracę laboratoryjną, zwiększając powierzchnię filtracji i skracając całkowity czas procesu. Kształt filtra ogranicza kontakt bibuły ze ściankami lejka, co pozwala utrzymać stabilny przepływ nawet przy dużym obciążeniu drobnymi cząstkami. Dodatkową zaletą jest brak konieczności ręcznego składania filtrów, co oszczędza czas podczas analiz seryjnych i powtarzalnych procedur.

Bibuły klasy 602H ½ są oferowane są w kształcie krążków o średnicach w zakresie 90-240 mm.

**Dane
techniczne****Parametr****Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8320	F-8321	F-8322	F-8323	F-8324
Średnica	90 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Klasa	klasa 602H ½				
Szt./Op.	100 szt.				
Gramatura	84 g/m²				
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	< 2 µm				
Prędkość filtracji (Herzberg)	ok. 375 s				
Typ	składany (wstępnie złożona)				
Typowa grubość	160 µm				