



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 520 a 1/2

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe klasy 520 a 1/2 Whatman[™] to wytrzymałe na mokro, bardzo szybkie filtry przeznaczone do cieczy lepkich i emulsji, takich jak syropy, oleje czy ekstrakty roślinne. Karbowana forma przyspiesza filtrację, zwiększa powierzchnię roboczą i zapewnia stabilny przepływ nawet przy większym obciążeniu osadem. W opakowaniach po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8345	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	240 mm	520 a 1/2	100 szt.	10331451
	F-8346	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	500 mm	520 a 1/2	100 szt.	10331456

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman[™] klasy 520 a 1/2

Bibuły filtracyjne klasy 520 a 1/2 to filtry o **wysokiej wytrzymałości na mokro i bardzo dużej szybkości przepływu**, przeznaczone do zastosowań technicznych, szczególnie do filtracji cieczy lepkich oraz emulsji, takich jak **słodzone soki, alkohole, syropy, roztwory żywic, oleje czy ekstrakty roślinne**. Forma karbowana **znacząco skraca czas pracy**, eliminując konieczność ręcznego składania krążków do lejów stożkowych, a zwiększona powierzchnia filtracyjna przyspiesza proces i opóźnia spowolnienie przepływu spowodowane narastaniem osadu. Karbowana konstrukcja zapewnia **większą pojemność zatrzymywania cząstek, stabilny przepływ oraz minimalny kontakt bibuły ze ściankami lejka**, co poprawia wydajność filtracji.

Dostępne warianty produktów

Bibuły filtracyjne klasy 520 a 1/2 dostępne są w **formacie okrągłym w dwóch średnicach** – 240 mm i 500 mm.

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8345	F-8346
Średnica	240 mm	500 mm
	klasa 520 a ½	
Szt./Op.	100 szt.	
Gramatura	90 g/m²	
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	18 µm	
Materiał	celuloza	
Prędkość filtracji (Herzberg)	ok. 17,5 s	
Typ	składana (wstępnie złożona)	
Typowa grubość	300 µm	
Zawartość celulozy alfa min.	98%	