



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 602EH 1/2

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne 602EH 1/2 to filtry do bardzo drobnych osadów, zapewniające szybki przepływ dzięki karbowanej, samonośnej konstrukcji. Zwiększona powierzchnia filtracyjna skraca czas pracy i opóźnia spowolnienie przepływu przy narastaniu osadu. Bibuły pakowane są po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8390	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	125 mm	602 EH 1/2	100 szt.	10312544
	F-8391	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	150 mm	602 EH 1/2	100 szt.	10312545

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuły filtracyjnych Whatman™ klasy 602EH 1/2

Bibuły filtracyjne klasy 602EH 1/2 to jakościowe filtry przeznaczone do **zatrzymywania bardzo drobnych osadów (2 µm)**. **Karbowana konstrukcja** utrzymuje **szybki przepływ** dzięki ograniczeniu kontaktu bibuły ze ściankami lejka oraz samonośnej strukturze filtra. Zwiększona powierzchnia filtracyjna skraca całkowity czas filtracji, opóźnia spowolnienie przepływu spowodowane narastaniem osadu i zapewnia większą pojemność zatrzymywania cząstek.

Bibuły klasy 602EH 1/2 oferowane są w **okrągłym formacie dostępnym w dwóch rozmiarach** – 125 mm i 150 mm.

Dane techniczne

Parametr	Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™	
Nr-art.	F-8390	F-8391
Średnica	125 mm	150 mm

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Klasa	klasa 602EH ½
Szt./Op.	100 szt.
Gramatura	85 g/m ²
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	2 µm
Materiał	celuloza
Prędkość filtracji (Herzberg)	3000 s
Typowa grubość	150 µm