



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 604 1/2

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne Whatman™ klasy 604 1/2 to filtry do grubych osadów, zapewniające szybki przepływ dzięki karbowanej, samonośnej konstrukcji. Zwiększona powierzchnia skraca czas filtracji i opóźnia spowolnienie przepływu, a prekarbowanie eliminuje konieczność ręcznego składania filtrów. Produkt pakowany po 100 sztuk w opakowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Średnica	Klasa	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8395	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	125 mm	604 1/2	100 szt.	10312744
	F-8396	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	150 mm	604 1/2	100 szt.	10312745
	F-8397	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	185 mm	604 1/2	100 szt.	10312747
	F-8398	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	240 mm	604 1/2	100 szt.	10312751
	F-8399	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™	320 mm	604 1/2	100 szt.	10312753

Opis

Charakterystyka i zastosowanie bibuł filtracyjnych Whatman™ klasy 604 1/2

Bibuły filtracyjne klasy 604 1/2 to jakościowe filtry przeznaczone do **zatrzymywania grubych osadów**. **Karbowana konstrukcja** utrzymuje wysoki przepływ dzięki ograniczeniu kontaktu bibuły ze ściankami lejka oraz samonośnej strukturze filtra. Zwiększona powierzchnia filtracyjna **skraca całkowity czas filtracji**, opóźnia spowolnienie przepływu spowodowane narastaniem osadu i zapewnia większą pojemność zatrzymywania cząstek. Prekarbowanie eliminuje konieczność ręcznego składania filtrów i nie wpływa na ich parametry techniczne.

Bibuły filtracyjne Whatman™ są dostępne w formie krążków o szerokim wachlarzu rozmiarów - **od 125 do 300 mm średnicy**.

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8395	F-8396	F-8397	F-8398	F-8399
Średnica	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm	320 mm
Klasa	klasa 604 ½				
Szt./Op.	100 szt.				
Gramatura	80 g/m²				
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	25 µm				
Materiał	celuloza				
Prędkość filtracji (Herzberg)	50 s				
Typowa grubość	190 µm				