



Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 3

Whatman[®]

Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 3 są przeznaczone do jakościowych technik analitycznych, w tym do określania i identyfikacji materiałów, a także do pracy na lejkach Büchnera. Zapewniają typową retencję cząstek 6 µm i są dostępne jako krążki o średnicach 23-320 mm. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7580	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	23 mm	100 szt.	1003-323
	F-7581	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	55 mm	100 szt.	1003-055
	F-7582	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	70 mm	100 szt.	1003-070
	F-7583	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	90 mm	100 szt.	1003-090
	F-7584	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	110 mm	100 szt.	1003-110
	F-7585	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	125 mm	100 szt.	1003-125
	F-7586	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	150 mm	100 szt.	1003-150
	F-7587	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	185 mm	100 szt.	1003-185
	F-7588	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	240 mm	100 szt.	1003-240
	F-7589	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	3	320 mm	100 szt.	1003-320

Opis

Przeznaczenie bibuły klasy 3 Whatman[™]

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 3 są wykorzystywane w jakościowych technikach analitycznych do określania i identyfikacji materiałów oraz do filtracji na lejkach Büchnera. **Krążki są dostępne w średnicach 23-320 mm.**

Typowa retencja cząstek w cieczy to 6 µm, a typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar) osiąga 28 ml/min. Nominalna gramatura wynosi 185 g/m². Nominalna grubość to 390 µm, zawartość popiołu – 0,06%.

Właściwości użytkowe bibuł filtracyjnych

Filtry mają większą zdolność zatrzymywania cząstek w porównaniu do klasy 1 oraz większą pojemność osadu, co ogranicza ryzyko zatykania podczas filtracji. Podwyższona grubość wspiera wytrzymałość na mokro i sprzyja zastosowaniom w filtracji próżniowej.

Oferujemy także inne bibuły filtracyjne – klas [1](#), [2](#), [4](#), [5](#), [6](#), [595](#), [597](#), [602 H](#).

Dane techniczne

Parametr	Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™									
Nr-art.	F-7580	F-7581	F-7582	F-7583	F-7584	F-7585	F-7586	F-7587	F-7588	F-7589
Klasa	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3	klasa 3
Średnica	23 mm	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm	320 mm
Szt./Op.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.
Materiał	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza
Nominalna gramatura	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²	185 g/m ²
Nominalna grubość	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm	390 µm
Nominalna szybkość przepływu powietrza	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²	26 s/100 ml/in ²
Nominalna zawartość popiołu	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Typ	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa	standardowa
Typowa retencja cząstek w cieczy	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm	6 µm
Typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar)	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min	28 ml/min