



Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 5

Whatman[®]

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 5 są przeznaczone do pracy z zawiesinami mętnymi oraz w analizie wody i gleby. Typowa retencja cząstek w cieczy to 2,5 µm. Krążki występują w średnicach 25-320 mm. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7640	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	25 mm	100 szt.	1005-325
	F-7641	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	42,5 mm	100 szt.	1005-042
	F-7642	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	47 mm	100 szt.	1005-047
	F-7643	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	55 mm	100 szt.	1005-055
	F-7645	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	70 mm	100 szt.	1005-070
	F-7646	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	90 mm	100 szt.	1005-090
	F-7647	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	110 mm	100 szt.	1005-110
	F-7648	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	125 mm	100 szt.	1005-125
	F-7649	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	150 mm	100 szt.	1005-150
	F-7650	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	185 mm	100 szt.	1005-185
	F-7651	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	240 mm	100 szt.	1005-240
	F-7652	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	5	320 mm	100 szt.	1005-320

Opis

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 5 są stosowane jako filtr klarujący, szczególnie do zawiesin mętnych, a także w procedurach związanych z analizą wody i gleby. Warianty krążków obejmują **średnice od 25 do 320 mm**.

Parametry filtracji z bibułami jakościowymi Whatman™ klasy 5

Typowa retencja cząstek w cieczy to 2,5 µm, a typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar) osiąga 5 ml/min. Nominalna gramatura wynosi 100 g/m², a grubość – 200 µm. Nominalna zawartość popiołu to 0,06%.

Dostępne są także standardowe bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ okrągłe – klas [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [6](#), [595](#), [597](#), [602 H](#).

Dane techniczne

Parametr

Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™

Nr-art.	F-7640	F-7641	F-7642	F-7643	F-7645	F-7646	F-7647	F-7648	F-7649	F-7650	F-7651	F-7652
Klasa	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5	klasa 5
Średnica	25 mm	42,5 mm	47 mm	55 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm	320 mm
Szt./Op.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.
Materiał	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza
Nominalna gramatura	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²	100 g/m ²
Nominalna grubość	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm	200 µm
Nominalna szybkość przepływu powietrza	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²	96 s/100 ml/in ²
Nominalna zawartość popiołu	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Typowa retencja cząstek w cieczy	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm	2,5 µm
Typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar)	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min	5 ml/min