



Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 6

Whatman[®]

Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 6 są wskazywane do analizy wody kotłowej. Umożliwiają retencję cząstek na poziomie 3 µm i są oferowane jako krążki o średnicach 42,5-240 mm. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7670	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	42,5 mm	100 szt.	1006-042
	F-7671	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	70 mm	100 szt.	1006-070
	F-7672	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	90 mm	100 szt.	1006-090
	F-7673	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	110 mm	100 szt.	1006-110
	F-7674	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	125 mm	100 szt.	1006-125
	F-7675	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	150 mm	100 szt.	1006-150
	F-7676	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	185 mm	100 szt.	1006-185
	F-7677	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	6	240 mm	100 szt.	1006-240

Opis

Przeznaczenie bibuł filtracyjnych klasy 6 Whatman[™]

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 6 są stosowane w procedurach związanych z analizą wody kotłowej. **Krążki są dostępne w średnicach 42,5-240 mm.**

Typowa retencja cząstek w cieczy to 3 µm, a typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar) osiąga 22 ml/min. Nominalna gramatura wynosi 100 g/m², grubość – 180 µm. Nominalna zawartość popiołu to 0,15%.

Właściwości użytkowe

Klasa 6 zapewnia szybszy przebieg filtracji niż klasa 5, przy zachowaniu zbliżonej retencji drobnych cząstek.

Oferujemy także inne bibuły filtracyjne – klas [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [595](#), [597](#), [602 H](#).

**Dane
techniczne**

Parametr

Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™

Nr-art.	F-7670	F-7671	F-7672	F-7673	F-7674	F-7675	F-7676	F-7677
Klasa	klasa 6							
Średnica	42,5 mm	70 mm	90 mm	110 mm	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Szt./Op.	100 szt.							
Materiał	celuloza							
Nominalna gramatura	100 g/m ²							
Nominalna grubość	180 µm							
Nominalna szybkość przepływu powietrza	32 s/100 ml/in ²							
Nominalna zawartość popiołu	0,15%							
Typ klasy	standardowa							
Typowa retencja cząstek w cieczy	3 µm							
Typowa szybkość przepływu wody przy 45 psi (3,1 bar)	22 ml/min							