



Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 602 H

Whatman[®]

Standardowe bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 602 h są stosowane w procesie przygotowania próbek, m.in. w przemyśle napojów do oznaczania cukru resztkowego, w analizie refraktometrycznej oraz w HPLC. Maksymalna retencja cząstek w cieczy wynosi < 2 µm. Krążki o średnicach 125-240 mm. Pakowane po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7740	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 602 H		125 mm	100 szt.	10312611
	F-7741	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 602 H		150 mm	100 szt.	10312612
	F-7742	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 602 H		185 mm	100 szt.	10312614
	F-7743	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 602 H		240 mm	100 szt.	10312620

Opis

Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 602 h są wykorzystywane w przygotowaniu próbek, w tym w przemyśle napojów do oznaczania cukru resztkowego, w analizie refraktometrycznej oraz w HPLC. **Krążki są dostępne w średnicach 125, 150, 185 oraz 240 mm.**

Parametry filtracji przy pomocy bibuł Whatman™

Maksymalna retencja cząstek w cieczy wynosi < 2 µm, a prędkość filtracji (Herzberg) ok. 375 s. Gramatura filtrów to 84 g/m², typowa grubość – 160 µm.

Dostępne są także standardowe bibuły filtracyjne okrągłe Whatman™: klasy [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [595](#) i [597](#).

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-7740	F-7741	F-7742	F-7743
Klasa	klasa 602 H			
Średnica	125 mm	150 mm	185 mm	240 mm
Szt./Op.	100 szt.			
Gramatura	84 g/m ²			
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	< 2 µm			
Prędkość filtracji (Herzberg)	Ok. 375 s			
Typ klasy	standardowa			
Typowa grubość	160 µm			