



Bibuły filtracyjne ilościowe okrągłe - klasa 589/3

Whatman[®]

Bezpopiołowe bibuły filtracyjne ilościowe Whatman[™] klasy 589/3 są przeznaczone do filtracji bardzo drobnych osadów. Charakteryzują się niskim natężeniem przepływu i jednocześnie wysoką wydajnością zatrzymywania cząstek, dlatego sprawdzają się w rutynowych metodach analitycznych, m.in. przy ilościowym oznaczaniu nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w tłuszczach oraz olejach zwierzęcych i roślinnych. Krążki występują w średnicach 12,8-180 mm. Pakowane po 100 lub 1000 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-7930	Bibuły filtracyjne ilościowe Whatman [™]	589/3	12,8 mm	1000 szt.	10300263
	F-7931	Bibuły filtracyjne ilościowe Whatman [™]	589/3	110 mm	100 szt.	10300210
	F-7932	Bibuły filtracyjne ilościowe Whatman [™]	589/3	125 mm	100 szt.	10300211
	F-7933	Bibuły filtracyjne ilościowe Whatman [™]	589/3	142 mm	100 szt.	10300213
	F-7934	Bibuły filtracyjne ilościowe Whatman [™]	589/3	150 mm	100 szt.	10300212
	F-7935	Bibuły filtracyjne ilościowe Whatman [™]	589/3	180 mm	100 szt.	10300214

Opis

Bezpopyłowe bibuły filtracyjne ilościowe Whatman[™] (589/3) są stosowane w procedurach, w których kluczowe jest skuteczne **wychwytywanie bardzo drobnych cząstek stałych** przy zachowaniu parametrów wymaganych w analizie ilościowej. Krążki są oferowane w średnicach 12,8, 110, 125, 142, 150 oraz 180 mm.

Wariant tej klasy został opracowany do filtracji drobnych osadów i wyróżnia się niskim natężeniem przepływu, co sprzyja efektywnemu zatrzymywaniu cząstek.

Zastosowania bibuły ilościowych klasy 589/3

Bibuły są wykorzystywane w rutynowych metodach analitycznych, w tym w oznaczeniach ilościowych obejmujących **nierozpuszczalne zanieczyszczenia występujące w tłuszczach i olejach pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego**.

Oferujemy także bezpopiołowe bibuły filtracyjne klasy [40](#), [41](#), [42](#), [43](#), [44](#), [589/1](#) oraz [589/2](#).

**Dane
techniczne****Parametr****Bibuła filtracyjna ilościowa Whatman™**

Nr-art.	F-7930	F-7931	F-7932	F-7933	F-7934	F-7935
Klasa	klasa 589/3					
Średnica	12,8 mm	110 mm	125 mm	142 mm	150 mm	180 mm
Szt./Op.	1000 szt.	100 szt.				
Format	koła					
Nominalna gramatura	84 g/m²					
Prędkość filtracji (Herzberg)	375 s					
Typ	bezpopiołowy					
Nominalna grubość	160 µm					
Zawartość celulozy alfa min.	98%					
Nominalna zawartość popiołu	0,01%					