



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 1573

Whatman[®]

Marszczone bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 1573 są przeznaczone do szybkiej filtracji i wyróżniają się wysoką wytrzymałością w stanie mokrym oraz bardzo gładką powierzchnią, która ułatwia zeskrobanie lub wymycie osadu. Krążki występują w średnicach 150-290 mm, w opakowaniach po 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8155	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 1573		150 mm	100 szt.	10314712
	F-8156	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 1573		185 mm	100 szt.	10314714
	F-8158	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ 1573		290 mm	100 szt.	10314726

Opis

Marszczone bibuły filtracyjne jakościowe Whatman™ klasy 1573 są stosowane w rutynowej filtracji. Krążki występują w średnicach 150, 185 oraz 290 mm. **Maksymalna retencja cząstek w cieczy to 25 µm.** Gramatura wynosi 88 g/m², typowa grubość – 170 µm.

Charakterystyka bibuł jakościowych klasy 1573 Whatman™

Bibuły są wykonane z celulozy i łączą szybkie filtrowanie **z gładką powierzchnią**, co sprzyja mechanicznemu lub wodnemu usuwaniu osadu po filtracji. **Zwiększona wytrzymałość na mokro** wynika z dodatku niewielkiej ilości chemicznie stabilnej żywicy. Żywice zawierają azot, dlatego bibuły tej klasy nie są zalecane do oznaczeń metodą Kjeldahla. Bibuły cechuje **dobra odporność chemiczna**: roztwory kwasu siarkowego i azotowego do 40% w 50°C, kwas solny do 10% w 100°C, 20% w 60°C oraz 25% w 20°C, zasady do 10% w 20°C.

Oferujemy także inne bibuły filtracyjne – klas [91](#), [93](#), [113](#), [114](#) oraz [1575](#).

Dane techniczne

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Nr-art.	F-8155	F-8156	F-8158
Klasa	klasa 1573		
Średnica	150 mm	185 mm	290 mm
Szt./Op.	100 szt.		
Gramatura	88 g/m ²		
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	25 µm		
Prędkość filtracji (Herzberg)	ok. 25 s		
Typ klasy	zwiększona wytrzymałość na mokro		
Typowa grubość	170 µm		