



Bibuły filtracyjne jakościowe okrągłe - klasa 1575

Whatman[®]

Marszczone bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 1575 o wysokiej wytrzymałości w stanie mokrym. Przeznaczone do rutynowych procedur filtracyjnych. Krążki występują w średnicy 200 mm i są oferowane w opakowaniach 100 szt.

Miniatura	Nr-art.	Klasa	Nazwa	Średnica	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8421	1575	Bibuły filtracyjne jakościowe Whatman [™]	200 mm	100 szt.	10314916

Opis

Przeznaczenie bibuły jakościowych klasy 1575

Marszczone bibuły filtracyjne jakościowe Whatman[™] klasy 1575 są stosowane w rutynowej filtracji. **Krążki występują w średnicy 200 mm. Maksymalna retencja cząstek w cieczy to < 2 µm.** Masa powierzchniowa wynosi 92 g/m², typowa grubość – 140 µm. Minimalna zawartość celulozy alfa to 98%.

Właściwości użytkowe

Wysoka wytrzymałość w stanie mokrym wynika z **dotaddku niewielkiej ilości chemicznie stabilnej żywicy**. Żywice zawierają azot, dlatego bibuły tej klasy nie są zalecane do oznaczeń metodą Kjeldahla.

Oferujemy także inne bibuły filtracyjne – klas [91](#), [93](#), [113](#), [114](#) oraz [1573](#).

Dane techniczne

Parametr

Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman[™]

Nr-art.	F-8421
Klasa	klasa 1575

Parametr**Bibuła filtracyjna jakościowa Whatman™**

Średnica	200 mm
Szt./Op.	100 szt.
Maksymalna retencja cząstek w cieczy	< 2 µm
Masa powierzchniowa	92 g/m ²
Prędkość filtracji (Herzberg)	ok. 700 s
Typ	zwiększona wytrzymałość na mokro
Typowa grubość	140 µm
Zawartość celulozy alfa min.	98%