



Standardowe gilzy celulozowe

Whatman[®]

Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman[™] klasy 603 i 603T wykonane z celulozy są oferowane w szerokim wyborze wymiarów, optymalnych dla wszystkich popularnych systemów ekstrakcyjnych. Dostępne warianty obejmują średnice 22-80 mm i wysokości 60-250 mm, a grubość ścianki wynosi od 1 mm do 3 mm (zależnie od rozmiaru). Każde opakowanie zawiera 25 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Klasa	Grubość	Średnica	Wysokość	Szt./Op.	Nr producenta
	F-8650	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	2 mm	22 mm	60 mm	25 szt.	10350306
	F-8651	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	22 mm	80 mm	25 szt.	10350211
	F-8652	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	25 mm	60 mm	25 szt.	10350215
	F-8653	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	25 mm	80 mm	25 szt.	10350217
	F-8654	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	25 mm	100 mm	25 szt.	10350219
	F-8655	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	26 mm	60 mm	25 szt.	10350220
	F-8656	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603T	1 mm	27 mm	60 mm	25 szt.	10350416
	F-8657	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	27 mm	80 mm	25 szt.	10350223
	F-8658	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	28 mm	60 mm	25 szt.	10350225
	F-8659	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	28 mm	80 mm	25 szt.	10350226
	F-8660	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	28 mm	100 mm	25 szt.	10350227
	F-8661	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	30 mm	80 mm	25 szt.	10350234
	F-8662	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	30 mm	100 mm	25 szt.	10350236
	F-8663	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	33 mm	60 mm	25 szt.	10350238
	F-8664	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	33 mm	80 mm	25 szt.	10350240
	F-8665	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603T	1 mm	31 mm	80 mm	25 szt.	10350437
	F-8666	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman [™]	603	1,5 mm	33 mm	90 mm	25 szt.	10350241

	F-8667	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	33 mm	94 mm	25 szt.	10350242
	F-8668	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	33 mm	100 mm	25 szt.	10350243
	F-8669	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	33 mm	118 mm	25 szt.	10350245
	F-8670	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	33 mm	130 mm	25 szt.	10350247
	F-8671	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	33 mm	205 mm	25 szt.	10350250
	F-8672	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	34 mm	130 mm	25 szt.	10350252
	F-8673	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	35 mm	150 mm	25 szt.	10350255
	F-8674	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	40 mm	85 mm	25 szt.	10350261
	F-8675	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	1,5 mm	41 mm	123 mm	25 szt.	10350265
	F-8676	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	2 mm	44 mm	230 mm	25 szt.	10350275
	F-8677	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	2 mm	48 mm	145 mm	25 szt.	10350273
	F-8678	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	2 mm	48 mm	200 mm	25 szt.	10350274
	F-8679	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	2,5 mm	75 mm	250 mm	25 szt.	10350287
	F-8680	Gilzy ekstrakcyjne celulozowe Whatman™	603	3 mm	80 mm	250 mm	25 szt.	10350324

Opis

Standardowe gilzy celulozowe Whatman™ (klasa 603 i 603T) to rozwiązanie przeznaczone do wszystkich popularnych systemów ekstrakcyjnych. Wytwarzane są z wysokiej jakości celulozy i występują w wielu rozmiarach.

Wykonanie i odporność temperaturowa gily Whatman™

W tej grupie dostępne są gilzy o średnicach od 22 mm do 80 mm oraz wysokościach od 60 mm do 250 mm (średnica × wysokość). W zależności od wariantu grubość ścianki wynosi:

- 1 mm,
- 1,5 mm,
- 2 mm,
- 2,5 mm,
- 3 mm.

Ułatwia to dobór modelu do wymagań aplikacji i konkretnego ekstraktora. Gilzy są wykonane z celulozy i mogą pracować w temperaturze do 130°C.

Gilzy klasy 603T mają zwężoną konstrukcję. Występują w dwóch wariantach wymiarowych: 27 × 25 × 60 mm (F-8656) oraz 33 × 31 × 80 mm (F-8665).

Oferujemy również standardowe [gilzy z włókna szklanego Whatman](#).

Dane techniczne

Głoty ekstrakcyjne celulozowe Whatman™																																							
Nr art.	F-0010	F-0011	F-0012	F-0013	F-0014	F-0015	F-0016	F-0017	F-0018	F-0019	F-0020	F-0021	F-0022	F-0023	F-0024	F-0025	F-0026	F-0027	F-0028	F-0029	F-0030	F-0031	F-0032	F-0033	F-0034	F-0035	F-0036	F-0037	F-0038	F-0039	F-0040	F-0041	F-0042	F-0043	F-0044	F-0045			
Klasa	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603			
Grubość	2 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm			
Średnica	22 mm	22 mm	25 mm	25 mm	25 mm	26 mm	27 mm	27 mm	28 mm	28 mm	28 mm	30 mm	30 mm	33 mm	33 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm			
Wysokość	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	100 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	100 mm	60 mm	100 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm			
Stł. Op.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.	25 stł.			
Maksymalna temperatura pracy	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C	130°C			
Materiał	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza	celuloza			