



Myjki ultradźwiękowe Sonorex Digitec DT

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Seria Sonorex Digitec DT to wydajne myjki ultradźwiękowe Bandelin przeznaczone do zastosowań w gabinetach, laboratoriach i warsztatach. Urządzenia zapewniają skuteczne, a jednocześnie delikatne czyszczenie, także w trudno dostępnych miejscach, dzięki intensywnej kawitacji. Wszystkie modele wyposażono w funkcję SweepTec dla równomiernego pola ultradźwiękowego, Degas do szybkiego odgazowania cieczy, funkcję Pulse oraz łatwy do utrzymania w czystości panel sterowania. W serii dostępne są wersje standardowe oraz modele z podgrzewaniem, a szeroki wybór pojemności pozwala dopasować urządzenie do różnych procesów czyszczenia.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Grzanie	Moc grzania	Pojemność	Odpływ	Wym. robocze	Nr producenta
	P-5105	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 31	bez grzania	-	0,9 l	nie	190 x 85 x 60 mm	3200
	P-5106	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 31 H	z grzaniem	70 W	0,9 l	nie	190 x 85 x 60 mm	3220
	P-5107	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 52	bez grzania	-	1,20 l	nie	150 x 140 x 100 mm	3205
	P-5108	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 52 H	z grzaniem	140 W	1,20 l	nie	150 x 140 x 100 mm	3225
	P-5109	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 102 H	z grzaniem	140 W	3 l	tak	240 x 140 x 100 mm	3235
	P-5110	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 100	bez grzania	-	3 l	nie	240 x 140 x 100 mm	3210
	P-5111	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 100 H	z grzaniem	140 W	3 l	nie	240 x 140 x 100 mm	3230
	P-5112	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 103 H	z grzaniem	200 W	4 l	tak	240 x 140 x 150 mm	3201
	P-5113	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 255	bez grzania	-	5,5 l	tak	300 x 150 x 150 mm	3215
	P-5114	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 255 H	z grzaniem	280 W	5,5 l	tak	300 x 150 x 150 mm	3240
	P-5115	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 106	bez grzania	-	5,6 l	tak	240 x 240 x 130 mm	3270
	P-5116	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 510	bez grzania	-	9,7 l	tak	300 x 240 x 150 mm	3245
	P-5117	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Digitec DT 510 H	z grzaniem	400 W	9,7 l	tak	300 x 240 x 150 mm	3206

Opis

Seria myjek ultradźwiękowych Sonorex Digitec DT została opracowana z myślą o profesjonalnych użytkownikach, którzy potrzebują niezawodnych rozwiązań do regularnego czyszczenia narzędzi, akcesoriów i różnych elementów roboczych.

Zróżnicowane rozmiary urządzeń oraz dostępność modeli z funkcją podgrzewania pozwalają łatwo dopasować odpowiednie rozwiązanie do potrzeb różnych środowisk pracy.

Skuteczne i równomierne czyszczenie ultradźwiękowe

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Digitec DT wykorzystują intensywne zjawisko kawitacji, które umożliwia dokładne usuwanie zabrudzeń również z miejsc trudno dostępnych dla metod manualnych. Za równomierne rozprowadzanie ultradźwięków odpowiada funkcja **SweepTec**, która ogranicza powstawanie fal stojących i wspiera jednolity przebieg całego procesu. Dodatkowym wsparciem jest funkcja **Degas**, którą można aktywować na początku procesu, pozwalająca na szybkie odgazowanie cieczy roboczej, a także funkcja **Pulse**, pomocna przy usuwaniu bardziej uporczywych zanieczyszczeń.

Wygodna obsługa i modele z podgrzewaniem myjek Bandelin

Seria Sonorex Digitec DT została zaprojektowana z myślą o wygodnym, codziennym użytkowaniu. **Łatwy do wycierania panel sterowania** pozwala szybko ustawić parametry pracy, a czytelny wyświetlacz umożliwia bieżącą kontrolę czasu czyszczenia. **W modelach z oznaczeniem H** dostępna jest również **funkcja podgrzewania kąpeli**, dzięki której można ustawić temperaturę pracy i monitorować zarówno wartość zadaną, jak i aktualną temperaturę medium. To rozwiązanie szczególnie przydatne w bardziej wymagających procesach czyszczenia.

Szeroki wybór modeli Sonorex Digitec DT do różnych zastosowań

Seria obejmuje urządzenia o różnych wymiarach wewnętrznych i pojemnościach, co pozwala dopasować odpowiedni model do wielkości oraz rodzaju czyszczonych elementów. Myjki Sonorex Digitec DT sprawdzają się w czyszczeniu narzędzi, akcesoriów, komponentów laboratoryjnych oraz części warsztatowych. Dzięki dostępności **wersji kompaktowych i większych modeli** seria odpowiada na potrzeby zarówno użytkowników poszukujących urządzeń do mniejszych elementów, jak i tych, którzy potrzebują większej przestrzeni roboczej.

W ofercie posiadamy również myjki ultradźwiękowe Bandelin z serii [Super](#), [Smart](#), a także akcesoria, [pokrywy](#) i [kosze](#), oraz płyny czyszczące Tickopur [R 27](#), [R 30](#), [R 33](#) i [RW 77](#).

W zakładce **Pliki do pobrania** znajdują się karty katalogowe modeli myjek ultradźwiękowych oraz akcesoriów. W sprawie zakupu akcesoriów prosimy o kontakt: oferty@bionovo.pl.

Dane techniczne

Parametr	DT 31	DT 31 H	DT 52	DT 52 H	DT 100	DT 100 H	DT 102 H	DT 103 H	DT 106	DT 255	DT 255 H	DT 510	DT 510 H
Nr art	P-5105	P-5106	P-5107	P-5108	P-5110	P-5111	P-5109	P-5112	P-5115	P-5113	P-5114	P-5116	P-5117
Wymiary wewnętrzne [mm]	190 x 85 x 60	190 x 85 x 60	150 x 140 x 100	150 x 140 x 100	240 x 140 x 100	240 x 140 x 100	240 x 140 x 100	240 x 140 x 150	240 x 240 x 130	300 x 150 x 150	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150	300 x 240 x 150
Pojemność [l]	0,9	0,9	1,8	1,8	3,0	3,0	3,0	4,0	5,6	5,5	5,5	9,7	9,7
Pojemność robocza [l]	0,6	0,6	1,2	1,2	2,0	2,0	2,0	2,7	4,0	3,8	3,8	6,6	6,6
Wskaźnik poziomu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Materiał zbiornika	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301
Grubość zbiornika [mm]	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Odpyły	nie	nie	nie	nie	nie	nie	zawór kulowy G 1/4 + wąż 25 cm	zawór kulowy G 1/4 + wąż 25 cm	zawór kulowy G 1/4 + wąż 25 cm	zawór kulowy G 1/4 + wąż 25 cm	zawór kulowy G 1/4 + wąż 25 cm	zawór kulowy G 1/2 + wąż 50 cm	zawór kulowy G 1/2 + wąż 50 cm
Moc ultradźwiękowa szczytowa [W]	160	160	240	240	320	320	480	560	480	640	640	640	640
Moc ultradźwiękowa nominalna [W]	40	40	60	60	80	80	120	140	120	160	160	160	160
Częstotliwość ultradźwięków [kHz]	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Ustawienia czasu	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min + praca ciągła
Podgrzewanie	nie	tak	nie	tak	nie	tak	tak	tak	nie	nie	tak	nie	tak
Zakres / temp. grzania [°C]	-	do 65	-	20-80	-	20-80	20-80	20-80	-	-	20-80	-	20-80
Moc grzania [W]	-	70	-	140	-	140	140	200	-	-	280	-	400
Napięcie [V]	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz
Przewód zasilający	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały	2 m, stały
Wymiary zewnętrzne [mm]	205 x 100 x 180	205 x 100 x 180	175 x 165 x 225	175 x 165 x 225	260 x 160 x 250	260 x 160 x 250	260 x 160 x 250	260 x 160 x 310	265 x 265 x 270	325 x 175 x 295	325 x 175 x 295	325 x 265 x 300	325 x 265 x 300
Stopień ochrony	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33
Zgodność CE	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak