



Myjki ultradźwiękowe Sonorex Super RK

BANDELIN
Ultraschall seit 1955

Myjki ultradźwiękowe serii Sonorex Super RK Bandelin to wytrzymałe i łatwe w obsłudze urządzenia do dokładnego czyszczenia narzędzi, akcesoriów oraz innych elementów wymagających skutecznego usuwania zanieczyszczeń. Dzięki intensywnej kawitacji skutecznie i delikatnie usuwają zabrudzenia nawet z trudno dostępnych miejsc. Technologia SweepTec zapewnia równomierne rozchodzenie się fal ultradźwiękowych, co przekłada się na jednolite efekty czyszczenia. W zależności od modelu urządzenia dostępne są także wersje z funkcją podgrzewania.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Grzanie	Moc grzania	Pojemność	Odpływ	Wym. robocze	Nr producenta
	P-5118	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 31	bez grzania	-	0,9 l	nie	190 x 85 x 60 mm	329
	P-5119	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 31 H	z grzaniem	70 W	0,9 l	nie	190 x 85 x 60 mm	7523
	P-5120	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 52	bez grzania	-	1,8 l	nie	150 x 140 x 100 mm	311
	P-5121	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 52 H	z grzaniem	140 W	1,8 l	nie	150 x 140 x 100 mm	164
	P-5122	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 100	bez grzania	-	3 l	nie	240 x 140 x 100 mm	301
	P-5123	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 100 H	z grzaniem	140 W	3 l	nie	240 x 140 x 100 mm	312
	P-5124	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 102 H	z grzaniem	140 W	3 l	tak	240 x 140 x 100 mm	303
	P-5125	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 103 H	z grzaniem	200 W	4 l	tak	240 x 140 x 150 mm	326
	P-5126	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 106	bez grzania	-	5,6 l	tak	240 x 240 x 130 mm	306
	P-5127	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 156	bez grzania	-	6 l	tak	500 x 140 x 100 mm	305
	P-5128	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 156 BH	z grzaniem	600 W	9 l	tak	500 x 140 x 150 mm	646
	P-5129	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 255	bez grzania	-	5,5 l	tak	300 x 150 x 150 mm	3066
	P-5130	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 255 H	z grzaniem	280 W	5,5 l	tak	300 x 150 x 150 mm	316
	P-5131	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 510	bez grzania	-	9,7 l	tak	300 x 240 x 150 mm	327
	P-5132	Myjka ultradźwiękowa Sonorex Super RK 510 H	z grzaniem	400 W	9,7 l	tak	300 x 240 x 150 mm	321

Opis

Myjki ultradźwiękowe Sonorex Super RK to seria urządzeń przeznaczonych do skutecznego czyszczenia z wykorzystaniem intensywniej kavitacji oraz równomiernego rozkładu energii ultradźwiękowej. Dzięki zastosowaniu technologii **SweepTec** proces mycia przebiega w bardziej jednolity sposób, co przekłada się na wysoką skuteczność usuwania zanieczyszczeń także z trudno dostępnych miejsc. Seria obejmuje modele **o zróżnicowanej pojemności roboczej i konfiguracji, w tym również wersje wyposażone w funkcję grzania**, co pozwala lepiej dopasować urządzenie do specyfiki danego procesu.

Różnice między modelami myjek Bandelin Sonorex Super RK

Poszczególne modele z serii różnią się **pojemnością roboczą, wielkością komory oraz wyposażeniem funkcjonalnym**, co pozwala dopasować urządzenie do rodzaju i liczby czyszczonych elementów. W ofercie znajdują się zarówno modele kompaktowe, przeznaczone do mniejszych akcesoriów, jak i większe warianty umożliwiające czyszczenie bardziej rozbudowanych lub liczniejszych elementów w jednym cyklu. W serii dostępne są zarówno modele standardowe, jak i wersje wyposażone w funkcję grzania, co pozwala lepiej dopasować urządzenie do wymagań konkretnego procesu czyszczenia. Większość urządzeń posiada **klasę ochrony IP32, natomiast model RK 102 H oferuje wyższą klasę ochrony IP33**.

Modele z funkcją grzania

Funkcję podgrzewania kąpeli posiadają modele oznaczone literą **H** lub **BH**. W zależności od modelu grzanie uruchamiane jest przełącznikiem lub ustawiane za pomocą pokrętła regulacji temperatury. Modele bez oznaczenia **H/BH** są wersjami standardowymi, przeznaczonymi do czyszczenia ultradźwiękowego bez funkcji podgrzewania.

W ofercie posiadamy również myjki ultradźwiękowe Bandelin z serii [Digitec](#), [Smart](#), a także akcesoria, [pokrywy](#) i [kosze](#), oraz płyny czyszczące Tickopur [R 27](#), [R 30](#), [R 33](#) i [RW 77](#).

W zakładce **Pliki do pobrania** znajdują się karty katalogowe modeli myjek ultradźwiękowych oraz akcesoriów. W sprawie zakupu akcesoriów prosimy o kontakt: oferty@bionovo.pl.

Dane techniczne

Parametr	Sonorex Super RK 31	Sonorex Super RK 31 H	Sonorex Super RK 52	Sonorex Super RK 52 H	Sonorex Super RK 100	Sonorex Super RK 100 H	Sonorex Super RK 102 H	Sonorex Super RK 103 H	Sonorex Super RK 106	Sonorex Super RK 156	Sonorex Super RK 156 BH	Sonorex Super RK 255	Sonorex Super RK 255 H	Sonorex Super RK 510	Sonorex Super RK 510 H
Nr art.	P-5118	P-5119	P-5120	P-5121	P-5122	P-5123	P-5124	P-5125	P-5126	P-5127	P-5128	P-5129	P-5130	P-5131	P-5132
Wymiar wewnętrzny L [mm]	190	190	150	150	240	240	240	240	240	500	500	300	300	300	300
Wymiar wewnętrzny B [mm]	85	85	140	140	140	140	140	140	240	140	140	150	150	240	240
Wymiar wewnętrzny T [mm]	60	60	100	100	100	100	100	150	130	100	150	150	150	150	150
Pojemność [l]	0,9	0,9	1,8	1,8	3	3	3	4	5,6	6	9	5,5	5,5	9,7	9,7
Pojemność robocza [l]	0,6	0,6	1,2	1,2	2	2	2	27	4	4	6	3,8	3,8	6,6	6,6
Wskaźnik poziomu	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Materiał zbiornika ultradźwiękowego	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301
Grubość zbiornika [mm]	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Spust / odpływ	—	—	—	—	—	—	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 25 cm, po prawej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 50 cm, po lewej stronie	zawór kulowy G 1/2 z wężem 50 cm, po lewej stronie
Moc szczytowa ultradźwięków [W]	160	160	240	240	320	320	480	560	480	640	860	640	640	640	640
Moc nominalna ultradźwięków [W]	40	40	60	60	80	80	120	140	120	160	215	160	160	160	160
Częstotliwość ultradźwięków [kHz]	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Obsługa	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe	pokrętko obrotowe
Ustawienie czasu [min]	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła	1-15 min, ±5%, praca ciągła
Zakres temperatury [°C]	—	65	—	30-80	—	30-80	30-80	30-80	—	—	—	30-80	—	30-80	—
Moc grzania [W]	—	70	—	140	—	140	140	200	—	—	600	—	—	280	400
Napięcie robocze [V]	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz	230 V~ (±10%), 50/60 Hz
Przewód zasilający	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe	2 m, zamocowany na stałe

Wymiar zewnętrzny L [mm]	205	205	175	175	260	260	260	260	265	530	530	325	325	325	325
Wymiar zewnętrzny B [mm]	100	100	165	165	160	160	160	160	265	165	165	175	175	265	265
Wymiar zewnętrzny H [mm]	180	180	225	225	250	250	250	310	270	245	300	295	295	300	300
Materiał obudowy	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301	stal nierdzewna 1.4301
Stopień ochrony obudowy	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32	IP 32
Uchwyty	—	—	—	—	—	—	po bokach	—	—	—	—	po bokach	po bokach	po bokach	po bokach
Zgodność CE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE	Wyroby medyczne klasy I 2017/745/UE; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE; Dyrektywa EMC 2014/30/UE; RoHS 2011/65/UE